

PWM 507 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Professional wasmachine, Kleine Geweldenaar, elektr. verwarmd, met afvoerpomp
Lloyd's Register approved, belading 7.0 kg.



- Trommelvolume 64 l, belading 7.0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- 22% lager water- en 28% lager energieverbruik*
- M Select bedieningseenheid met veel standaard- en speciale programma's
- Toekomstbestendige connectiviteit via wifi

* Met betrekking tot het programma Bonte was 60° bij een warmwateraansluiting, vergeleken met het vorige model.

EAN: 4002516264545 / Materiaalnummer: 11300960 /
Oud Materiaalnummer: 51507187MAR

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading in kg	7,0
Trommelvolume in l	64
Deuropening [Ø] in mm	300
Openingshoek deur in graden	167
Draairichting deur	rechts
Onderhoudsvrije synchroonmotor	•
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand, van roestvrij staal	•
Toepassing	
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	6,60
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	49,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	0,98
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	59
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	46,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,44
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Restvocht bij koud spoelen in %	48
Restvocht bij warm spoelen in %	45
Toerental in toeren per minuut	1600
g-factor	704
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Soort besturing	M Select
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
Flexibele doseeradapter (optie)	•

PWM 507 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Professional wasmachine, Kleine Geweldenaar, elektr. verwarmd, met afvoerpomp
Lloyd's Register approved, belading 7.0 kg.



EAN: 4002516264545 / Materiaalnummer: 11300960 /
Oud Materiaalnummer: 51507187MAR

Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor leegmelding	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3~ 440V
Vermogen in kW	4,00
Totale aansluitwaarde in kW	4,20
Zekering in A	10
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3~ 400V
Vermogen in kW	3,40
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Zekering in A	10
Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	3~ 480V 50/60HZ
Vermogen in kW	4,80
Totale aansluitwaarde in kW	5,00
Zekering in A	10
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerpomp	DN 22
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	596
Buitenmaat, nettodiepte in mm	714
Buitenmaat, brutohoogte in mm	944
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	768
Nettogewicht in kg	98,0
Brutogewicht in kg	102
Maximale vloerbelasting in N	2820
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	≤70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	1,00
Uitvoering	
3-dimensionale onbalansbewaking	•
Professionele schokdempers	•
Sterke roestvrijstalen flens	•
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Voorstrijken	•
Efficiënte meeneemribbentechniek	•
Temperatuurregeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat	•

PWM 507 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Professional wasmachine, Kleine Geweldenaar, elektr. verwarmd, met afvoerpomp
Lloyd's Register approved, belading 7.0 kg.



EAN: 4002516264545 / Materiaalnummer: 11300960 /
Oud Materiaalnummer: 51507187MAR

Flowmeter	•
Trommelverlichting led, klasse 1	•
Communicatieschacht	•
Trommel bijvullen	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
LAN/wifi-module (optie)	•
WiFiConn@ct	•
Normen, keur- en kenmerken	
WEEE	•
Lloyd-register	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•