

## PDR 507 HP [MAR]

Warmtepompdroogautomaat

Lloyd's Register approved, belading 7.0 kg.



- Trommelvolume 130.00 l, belading 7.0 kg
- 50% lager energieverbruik dan luchtafvoerdrogers\*
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay – M Touch Flex
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry

\* Het energieverbruik van warmtepompdrogers is maximaal 50% lager dan dat van elektrisch verwarmde luchtafvoerdrogers.

EAN: 4002516246930 / Materiaalnummer: 11300970 /  
Oud Materiaalnummer: 52507188MAR

### Model en uitvoering

Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	Lotuswit
Zijwanden	Poedercoating, lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading in kg	7,0
Trommelvolume in l	130,00
Droogstelsel	Warmtepomp
Deuropening [Ø] in mm	370
Openingshoek deur in graden	167
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja

### Toepassing

Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•

### Capaciteitsgegevens

Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	2,7
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,20
Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg	0,20
Specifiek energieverbruik Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg	0,17
Programmaduur in min.	67
Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min.	67
Programmaduur Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in min.	57

### Besturing

Soort besturing	M Select
Programmeerbaarheid	programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgestuurd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•

### Standaard elektrische aansluiting

Verwarmingsoort	Warmtepomp
Elektrische aansluiting	230V~ 60HZ
Totale aansluitwaarde in kW	1,20
Zekering in A	10
Levering met stekker	•

### Afmetingen en gewicht droger

Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	596
Buitenmaat, nettodiepte in mm	777
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660

## PDR 507 HP [MAR]

Warmtepompdroogautomaat

Lloyd's Register approved, belading 7.0 kg.



EAN: 4002516246930 / Materiaalnummer: 11300970 /

Oud Materiaalnummer: 52507188MAR

Buitenmaat, brutodiepte in mm	820
Nettogewicht in kg	68,5
Brutogewicht in kg	74
Maximale vloerbelasting in N	920
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op werkplek	≤70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	3,60
<b>Uitvoering</b>	
Intelligent reverserende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Pluizenfilter in de deur	•
Onderhoudsarm warmtewisselaar-filtersysteem	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Functie Behoedzaam plus	•
Condenswaterafvoer	•
Communicatieschacht	•
Droogrek (optie)	•
Trommelverlichting	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie</b>	
Recyclingpercentage in %	95
Bevat gefluoreerde broeikasgassen	•
Hermetisch gesloten systeem	•
Koelmiddel	R134a
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,59
Broeikaspotentieel koelmiddel in kg CO <sub>2</sub> e	1430
Broeikaspotentieel apparaat in kg CO <sub>2</sub> e	844,00
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
LAN/wifi-module (optie)	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Lloyd-register	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•