

PDR 507 [EL MAR]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd

Lloyd's Register approved, belading 7.0 kg.



- Trommelvolume 130.00 l, belading 7.0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Taalonafhankelijk bedieningspaneel met draaiknop – M Select
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry

EAN: 4002516220053 / Materiaalnummer: 11300980 /
Oud Materiaalnummer: 52507387MAR

| Model en uitvoering | |
|---|-------------------------|
| Model | Voorlader |
| Serie | Performance |
| Front | Lotuswit |
| Zijwanden | Poedercoating, lotuswit |
| Kleur bedieningspaneel | Roestvrij staal |
| Belading in kg | 7,0 |
| Trommelvolume in l | 130,00 |
| Droogstelsel | Verbruikte lucht |
| Deuropening [Ø] in mm | 370 |
| Openingshoek deur in graden | 167 |
| Draairichting deur | links |
| SoftCare-trommel van roestvrij staal | Ja |
| Toepassing | |
| Geschikt voor offshore | • |
| Geschikt voor marine | • |
| Capaciteitsgegevens | |
| Maximale verdampingscapaciteit in l/uur | 4,4 |
| Specifiek energieverbruik in kWh/kg | 0,50 |
| Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg | 0,50 |
| Specifiek energieverbruik Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg | 0,42 |
| Programmaduur in min. | 46 |
| Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min. | 46 |
| Programmaduur Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in min. | 41 |
| Besturing | |
| Soort besturing | M Select |
| Programmeerbaarheid | programmeerbaar |
| Programmabesturing | Restvochtgestuurd |
| Maximale voorprogrammering in uren | 24 |
| Resttijdindicatie | • |
| Weergave programmaverloop | • |
| Paneel met eenvoudige symbolen | • |
| Taal altijd eenvoudig selecteerbaar | • |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Verwarmingsoort | Elektrisch |
| Elektrische aansluiting | 3~ 440V 50/60HZ |
| Vermogen elektrische verwarming in kW | 5,16 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 5,40 |
| Zekering in A | 10 |
| Mogelijke spanningsvariant 1 | |
| Elektrische aansluiting | 3~ 400V 50/60HZ |
| Vermogen in kW | 4,26 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 4,50 |
| Zekering in A | 10 |

PDR 507 [EL MAR]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd

Lloyd's Register approved, belading 7.0 kg.



EAN: 4002516220053 / Materiaalnummer: 11300980 /

Oud Materiaalnummer: 52507387MAR

Mogelijke spanningsvariant 2

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Elektrische aansluiting | 3~ 480V 50/60HZ |
| Vermogen in kW | 6,14 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 6,40 |
| Zekering in A | 10 |

Afmetingen en gewicht droger

| | |
|--------------------------------|------|
| Buitenmaat, nettahoogte in mm | 850 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 596 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 717 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 940 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 660 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 820 |
| Nettogewicht in kg | 49,0 |
| Brutogewicht in kg | 55 |
| Maximale vloerbelasting in N | 920 |

Emissiewaarden

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Geluidsemisniveaue op werkplek | ≤70 dB(A) re 20 μPa |
| Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h | 0,76 |

Uitvoering

| | |
|--|---|
| Intelligent reverserende trommel | • |
| Axiale luchtgeleiding | • |
| Groot filter | • |
| PerfectDry | • |
| Softlift-ribben | • |
| Functie Behoedzaam | • |
| Communicatieschacht | • |
| Droogrek (optie) | • |
| Trommelverlichting | • |
| Niet van het apparaat afhankelijke accessoires | • |

Efficiëntie

| | |
|--------------------------|----|
| Recyclingpercentage in % | 95 |
|--------------------------|----|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|--|---|
| Betaalsysteem (optie) | • |
| Optische interface voor servicetoegang | • |
| Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie) | • |
| LAN/wifi-module (optie) | • |

Normen, keur- en kenmerken

| | |
|---|---|
| CE | • |
| Bescherming tegen opspattend water IP x4 | • |
| WEEE | • |
| Lloyd-register | • |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG | • |