

APCL 011

Sokkel gesloten, 47 cm hoog

voor het ergonomisch beladen en legen van de wasmachine en droger.



EAN: 4002516228370 / Materiaalnummer: 11318830 / Oud Materiaalnummer: 59590013D

| Productcategorisatie | |
|--------------------------------|---|
| Wasmachines | • |
| Drogers | • |
| Cat. apparaten/accessoires | |
| PT 5135 C | • |
| PT 5136 | • |
| PT 5137 WP | • |
| PT 5140 WP | • |
| PT 5145 C | • |
| PT 7135 C | • |
| PT 7136 | • |
| PT 7137 WP | • |
| PW 5064 | • |
| PW 5062 | • |
| PW 5065 | • |
| PW 5064 MOPSTAR 60 | • |
| PW 5070 | • |
| PW 6055 | • |
| PW 6065 | • |
| PW 6055 Vario | • |
| PW 6065 Vario | • |
| PW 6065 Plus | • |
| PW 6068 Plus | • |
| PWM 500-08 | • |
| PWM 500-09 | • |
| PWM 506 Mop Star 60 | • |
| PWM 507 | • |
| PWM 508 Mop Star 80 | • |
| PWM 900-09 | • |
| PWM 906 | • |
| PWM 907 | • |
| PWM 908 | • |
| PDR 500-08 | • |
| PDR 507 | • |
| PDR 900-08 | • |
| PDR 908 | • |
| Productcategorie | |
| Inbouw/sokkel | • |
| Producteigenschappen | |
| Elektrische aansluiting | OHNE |
| Materiaal | Roestvrij staal, Verz. staalplaat, poedergecoat |
| Kleur | Roestvast staal |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettahoogte in mm | 480 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 605 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 622 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 500 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 630 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 640 |

APCL 011

Sokkel gesloten, 47 cm hoog

voor het ergonomisch beladen en legen van de wasmachine en droger.

EAN: 4002516228370 / Materiaalnummer: 11318830 / Oud Materiaalnummer: 59590013D

| | |
|--------------------|-------|
| Nettogewicht [kg] | 32,00 |
| Brutogewicht in kg | 33,00 |

