


CS 7641 FL
SmartLine-element
met inductie-wok




- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks – SmartSelect
- Elegant design – voor een strak aansluitende inbouw
- Perfect te combineren met ieder SmartLine-element
- Buitengewoon – met geïntegreerde wokplaat
- Grote prestaties – Booster-functie

EAN: 4002516264330 / Materiaalnummer: 11323230 / Oud Materiaalnummer: 27764150NL

Verwarmingsmodus	
Verwarmingsoort	Inductie
Model	
SmartLine	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Inbouw naadloos aansluitend	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Inbouw (met rand)	•
Gewelfde wokzone van glas	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	1
1e kookzone/kookveld	
Positie	Midden
Soort	Wok-uittholling
Afmetingen in mm	Ø 300
Max. boostervermogen in W	3000
Max. vermogen in W	2500
6e kookzone/kookveld	
Wokzone	Wokzone
Bedieningsgemak	
Bediening via sensortoetsen	Smart Select
Pan- en pangrootteherkenning	•
Indicatiekleur	Geel
Aankookautomaat	•
Permanente panherkenning	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Schoonmaakfunctie	•
Kookwekker	•
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen (h x b x d) in mm	133 x 378 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	378
Afmetingen in mm (hoogte)	133
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	358/382 x 500/524
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	358


CS 7641 FL
SmartLine-element
met inductie-wok




EAN: 4002516264330 / Materiaalnummer: 11323230 / Oud Materiaalnummer: 27764150NL

Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	129
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	358
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	12
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	382
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	3,00
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,5
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50-60
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	Ja
Ongecoate wokpan	•


CS 7641 FL
SmartLine-element
met inductie-wok




CS7641FL, flush (Installation drawing)



CS7641FL, onset (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)