

## DU 900 RV

Droogaggregaat, met ventilatie-openingen, elektrisch voor 900 mm brede apparaten en optimale binnen-/buitendroging van spoelgoed.

EAN: 4002516265139 / Materiaalnummer: 11324820 / Oud Materiaalnummer: 69250006D



- Met opzetkast, luchttoevoer boven de ruimte.
- Inclusief 2 HEPA-filters H14
- Maximale veiligheid: HEPA-filter direct voor de spoelkamer
- Afzuigcapaciteit 250 m<sup>3</sup>/uur
- Levensduur HEPA-filter: 1000 uur

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	840
Buitenmaat, nettobreedte in mm	845
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1045
Buitenmaat, brutohoogte in mm	990
Buitenmaat, brutobreedte in mm	845
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1200
Nettogewicht in kg	116,00
Brutogewicht in kg	133,00