

PW 6080 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd

met vrij trillend aggregaat, zeer korte programmaduur van 53 min en afvoerpomp.



- Trommelvolume 80 l , belading 9.0 kg
- Zeer veelzijdig, speciale wasprogramma's
- Zeer behoedzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Bijzonder efficiënt – laag water- en stroomverbruik
- Optimale centrifugeerresultaten – restvocht 44 %*, g-factor520

* Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.

EAN: 4002516235637 / Materiaalnummer: 11330060 / Oud Materiaalnummer: 516080X5D

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Octoplus
Front	Octoblauw
Vulverhouding	1:9
Belading in kg	9,0
Trommelvolume in l	80
Deuropening [Ø] in mm	370
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	rechts
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor woningbouw en tehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Capaciteitsgegevens	
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	8,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,05
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	57
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	53
Restvocht bij koud spoelen in %	49
Restvocht bij warm spoelen in %	44
Toerental in toeren per minuut	1300
g-factor	520
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Soort besturing	Profitronic L Vario
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Basis-/ doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor wasserettes	•

PW 6080 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd

met vrij trillend aggregaat, zeer korte programmaduur van 53 min en afvoerpomp.



EAN: 4002516235637 / Materiaalnummer: 11330060 / Oud Materiaalnummer: 516080X5D

Programma's voor woningen en de woningbouw	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor wasserettes en strijkservice	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor universiteiten, kinderopvang en scholen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor cafetaria's	•
Programma's voor campings	•
Programma's voor sportclubkantines	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•
Programma's voor privéhuishoudens	•
Programma's voor artsen- en tandartspraktijken	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
Gepatenteerde doseeradapter vloeibaar wasmiddel	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor leegmelding	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen in kW	7,95
Totale aansluitwaarde in kW	8,20
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Huishoudwater (optie) [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling
Afvoerpomp	DN 22
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1020
Buitenmaat, nettobreedte in mm	700
Buitenmaat, nettodiepte in mm	727
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1215
Buitenmaat, brutobreedte in mm	760
Buitenmaat, brutodiepte in mm	820
Nettogewicht in kg	140,0
Brutogewicht in kg	148
Maximale vloerbelasting in N	2330
Emissiewaarde	
Geluidsemissieniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	3,00
Uitvoering	
Onbalansbewaking	•
Desinfecteren	•
Temperatuurregeling	•
Speciale verwarmingselementen	•

PW 6080 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Wasautomaat, elektrisch verwarmd

met vrij trillend aggregaat, zeer korte programmaduur van 53 min en afvoerpomp.



EAN: 4002516235637 / Materiaalnummer: 11330060 / Oud Materiaalnummer: 516080X5D

Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Communicatieschacht	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Interfacemodule RS 232 (optie)	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	4-5
Bedrijfskleding [aantal]	1
Rescuewear jassen [aantal]	1-2
Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	1-2
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	1-2
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
RCM	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•