

PT 7186 Vario XL [EL SOM 3 AC 440V Hz]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd
speciaal afgestemd op maritieme eisen.



- Trommelvolume 180.00 l, belading 9.0 kg
- Zeer veelzijdig, speciale droogprogramma's
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Unieke wasbescherming: SoftCare-trommel
- Eenvoudige bediening – kijkglas en groot filter

EAN: 4002516236825 / Materiaalnummer: 11331680 /
Oud Materiaalnummer: 527186X2SOM

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Octoplus
Front	Roestvrij staal
Belading in kg	9,0
Vulverhouding	1:20
Trommelvolume in l	180,00
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	440
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	8,10
Programmaduur in min.	41
Besturing	
Soort besturing	Profitronic L Vario
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Basis-/ doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Programma's voor facility management	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•
Programma's voor privéhuishoudens	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingssysteem	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3 AC 440V 60HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	7,94
Totale aansluitwaarde in kW	8,50
Zekering in A	16
Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1020
Buitenmaat, nettobreedte in mm	700
Buitenmaat, nettodiepte in mm	763
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1215
Buitenmaat, brutobreedte in mm	760
Buitenmaat, brutodiepte in mm	820
Nettogewicht in kg	77,0
Brutogewicht in kg	88
Maximale vloerbelasting in N	1020

PT 7186 Vario XL [EL SOM 3 AC 440V Hz]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd
speciaal afgestemd op maritieme eisen.



EAN: 4002516236825 / Materiaalnummer: 11331680 /
Oud Materiaalnummer: 527186X2SOM

Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	1,62
Uitvoering	
Intelligent reverseerende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Groot filter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Functie Behoedzaam	•
Communicatieschacht	•
Droogrek (optie)	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	89
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem	•
Seriële interface RS 232 (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	4
Bedrijfskleding [aantal]	1
Rescuewear jassen [aantal]	1-2
Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	1-2
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	1-2
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	182
Mops, katoen, 40 cm [aantal]	42
Mops, katoen, 50 cm [aantal]	36
Mops, microvezel, 40 cm [aantal]	66
Mops, microvezel, 50 cm [aantal]	47
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•