

WDD 131 WPS GuideLine

W1 wasmachine voorlader:

A | 8 kg | 1400 omw/min | Bedienfolie | Akoest.ondersteuning | Audio-handleiding



- GuideLine – voor blinden en slechtzienden
- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
- Energie besparen in de beste energie-efficiëntieklasse A
- Exclusief Capdosing-assortiment voor diverse textielsoorten en vlekken
- Onze SoftCare-trommel zorgt ervoor dat jouw wasgoed er netjes uit blijft zien



EAN: 4002516237389 / Materiaalnummer: 11331920 /  
Oud Materiaalnummer: 11DD1313EU1

<b>Model</b>	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	rechts
<b>Ontwerp</b>	
Productnaam	W1 Chrome Edition
Voorlader	•
<b>Centrifugeren</b>	
Max. toerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
<b>Design</b>	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Grafietgrijs parelafwerking
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	
Display	DirectSensor geel, 7-segmenten
<b>Reinigingscapaciteit</b>	
Dosering per portie CapDosing	•
<b>Bescherming van het wasgoed</b>	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
<b>Bedieningsgemak</b>	
GuideLine	•
Start voorselectie tot 7u	•
Resttijdindicatie	•
AutoClean-wasmiddellade	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus	47
Gewogen waterverbruik in l per cyclus	47
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisatieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	70
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	219
Opgenomen vermogen in de uit-stand in W	0,30
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperring	•
ProfiEco-motor	•
<b>Wasprogramma's</b>	
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•

WDD 131 WPS GuideLine

W1 wasmachine voorlader:

A | 8 kg | 1400 omw/min | Bedienfolie | Akoest.ondersteuning | Audio-handleiding



EAN: 4002516237389 / Materiaalnummer: 11331920 /  
Oud Materiaalnummer: 11DD1313EU1

Overhemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Katoen pijl	•
Alleen spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
<b>Extra opties Wassen</b>	
Kort	•
Inweken	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Zoemer	•
<b>Kwaliteit</b>	
Contragewichten van gietijzer	•
<b>Veiligheid</b>	
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1054
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht in kg	86
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,0

WDD 131 WPS GuideLine

W1 wasmachine voorlader:

A | 8 kg | 1400 omw/min | Bedienfolie | Akoest.ondersteuning | Audio-handleiding



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm