

WCG370 WCS PWash&9kg

W1 wasmachine voorlader:

Met QuickPowerWash en SingleWash snel naar het beste wasresultaat.



- QuickPowerWash zorgt voor efficiënte en snelle prestaties in slechts 49 min.
- Onze SoftCare-trommel zorgt ervoor dat jouw wasgoed er netjes uit blijft zien
- De functie Voorstrijken vermindert kreukels en bespaart wel 50% tijd en moeite#
- Display met comfortabele druktoetsbediening – ComfortSensor
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden*

* Extra digitaal aanbod van Miele. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. Het aantal functies kan variëren afhankelijk van het model en het land.



EAN: 4002516270874 / Materiaalnummer: 11383890 /
Oud Materiaalnummer: 11CG3701NL

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	rechts
Ontwerp	
Productnaam	W1 Chrome Edition
Voorlader	•
Centrifugeren	
Max. toerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Grafietgrijs parelafwerking
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	
Display	ComfortSensor wit, 1-regelig
Reinigingscapaciteit	
Innovatieve wastechologie PowerWash	•
Dosering per portie CapDosing	•
Bescherming van het wasgoed	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Multilingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus	49
Gewogen waterverbruik in l per cyclus	48
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisatieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	68
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	199
Opgenomen vermogen in de uit-stand in W	0,40
Energieverbruik in netwerk-standby in W	0,80
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperring	•

WCG370 WCS PWash&9kg

W1 wasmachine voorlader:

Met QuickPowerWash en SingleWash snel naar het beste wasresultaat.



EAN: 4002516270874 / Materiaalnummer: 11383890 /

Oud Materiaalnummer: 11CG3701NL

ProfiEco-motor

•

Wasprogramma's

QuickPowerWash

•

Automatic extra

•

Katoen

•

Kreukherstellend

•

Fijne was

•

Overhemden

•

Zijde (handwas)

•

Wol (handwas)

•

Express 20

•

Donker wasgoed/Jeans

•

Outdoor

•

Impregneren

•

Sportkleding

•

Machinereiniging

•

Katoen pijl

•

Alleen spoelen/Stijven

•

Pompen/Centrifugeren

•

ECO 40-60

•

Extra opties Wassen

SingleWash

•

Kort

•

Inweken

•

Voorwas

•

Extra water

•

Extra spoelgang

•

Extra stil

•

Voorstrijken met stoom

•

Zoemer

•

AllergoWash

•

Kwaliteit

Contragewichten van gietijzer

•

Veiligheid

Waterbeveiligingssysteem

Watercontrol-System

Kinderbeveiliging

•

Pincode

•

Optische interface

•

Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte)

596

Afmetingen in mm (hoogte)

850

Afmetingen in mm (diepte)

636

Diepte apparaat bij geopende deur in mm

1054

Gewicht in kg

91

Totale aansluitwaarde in kW

2,10-2,40

Spanning in V

220-240

Zekering in A

10

Frequentie in Hz

50

Lengte van de elektriciteitskabel in m

2

Meegeleverde accessoires

3 capsules

•

WCG370 WCS PWash&9kg

W1 wasmachine voorlader:

Met QuickPowerWash en SingleWash snel naar het beste wasresultaat.



EAN: 4002516270874 / Materiaalnummer: 11383890 /

Oud Materiaalnummer: 11CG3701NL

Voucher voor Miele wasmiddelen

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

- deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά

WCG370 WCS PWash&9kg

W1 wasmachine voorlader:

Met QuickPowerWash en SingleWash snel naar het beste wasresultaat.



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm