

WEG375 WPS PWash&9kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 9 kg | 1400 omw./min | QuickPowerWash | Voorstrijken | Miele@home



- QuickPowerWash zorgt voor efficiënte en snelle prestaties in slechts 49 min.
- Onze SoftCare-trommel zorgt ervoor dat jouw wasgoed er netjes uit blijft zien
- De functie Voorstrijken vermindert kreukels en bespaart wel 50% tijd en moeite
- Display met comfortabele druktoetsbediening – ComfortSensor
- Volledige bediening van jouw wasmachine in de app met Miele@home\*

\* Extra digitaal aanbod van Miele. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. Het aantal functies kan variëren afhankelijk van het model en het land.



EAN: 4002516270966 / Materiaalnummer: 11383920 / Oud Materiaalnummer: 11EG3756NL

|                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Model</b>                                                   |                              |
| Geschikt voor plaatsing op elkaar                              | •                            |
| Side-by-Side                                                   | •                            |
| Onder het werkblad te plaatsen                                 | •                            |
| Draairichting deur                                             | rechts                       |
| <b>Ontwerp</b>                                                 |                              |
| Productnaam                                                    | W1 Chrome Edition            |
| Voorlader                                                      | •                            |
| <b>Centrifugeren</b>                                           |                              |
| Max. toerental                                                 | 1400                         |
| Spoelstop                                                      | •                            |
| Functie "Zonder centrifugeren"                                 | •                            |
| <b>Design</b>                                                  |                              |
| Kleur apparaat                                                 | Lotuswit                     |
| Kleur bedieningspaneel                                         | Lotuswit                     |
| Design deur                                                    | Chroom                       |
| Kleur programmakeuzeschakelaar                                 | Lotuswit/chromen ring        |
| Uitvoering bedieningspaneel                                    | schuin                       |
| Soort bediening                                                |                              |
| Display                                                        | ComfortSensor wit, 1-regelig |
| <b>Reinigingscapaciteit</b>                                    |                              |
| Innovatieve wastechologie PowerWash                            | •                            |
| Dosering per portie CapDosing                                  | •                            |
| <b>Bescherming van het wasgoed</b>                             |                              |
| SoftCare-trommel                                               | •                            |
| Belading in kg                                                 | 9,0                          |
| <b>Bedieningsgemak</b>                                         |                              |
| Netwerken met Miele@home                                       | •                            |
| Voorprogrammering tot 24 uur                                   | •                            |
| Resttijdindicatie                                              | •                            |
| Weergave programmaverloop                                      | •                            |
| Trommelverlichting                                             | Led                          |
| Multilingua                                                    | •                            |
| AutoClean-wasmiddellade                                        | •                            |
| AddLoad                                                        | •                            |
| <b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>                             |                              |
| Energie-efficiëntieklasse (A-G)                                | A                            |
| Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus | 49                           |
| Gewogen waterverbruik in l per cyclus                          | 48                           |
| Centrifuge-efficiëntieklasse                                   | B                            |
| Geluidsemisatieklasse (bij centrifugeren)                      | A                            |
| Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW                 | 68                           |
| Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit     | 199                          |
| Opgenomen vermogen in de uit-stand in W                        | 0,40                         |
| Energieverbruik in netwerk-standby in W                        | 0,80                         |
| Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"                   | •                            |
| Beladingsautomaat                                              | •                            |
| Flowmeter                                                      | •                            |

WEG375 WPS PWash&9kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 9 kg | 1400 omw./min | QuickPowerWash | Voorstrijken | Miele@home



EAN: 4002516270966 / Materiaalnummer: 11383920 /  
Oud Materiaalnummer: 11EG3756NL

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Schuimbepierking                                   | •                 |
| ProfiEco-motor                                     | •                 |
| <b>Wasprogramma's</b>                              |                   |
| QuickPowerWash                                     | •                 |
| Automatic extra                                    | •                 |
| Katoen                                             | •                 |
| Kreukherstellend                                   | •                 |
| Fijne was                                          | •                 |
| Overhemden                                         | •                 |
| Zijde (handwas)                                    | •                 |
| Wol (handwas)                                      | •                 |
| Express 20                                         | •                 |
| Donker wasgoed/Jeans                               | •                 |
| Outdoor                                            | •                 |
| Impregneren                                        | •                 |
| Sportkleding                                       | •                 |
| Machinereiniging                                   | •                 |
| Katoen pijl                                        | •                 |
| Alleen spoelen/Stijven                             | •                 |
| Pompen/Centrifugeren                               | •                 |
| ECO 40-60                                          | •                 |
| <b>Extra opties Wassen</b>                         |                   |
| SingleWash                                         | •                 |
| Kort                                               | •                 |
| Inweken                                            | •                 |
| Voorwas                                            | •                 |
| Extra water                                        | •                 |
| Extra spoelgang                                    | •                 |
| Extra stil                                         | •                 |
| Voorstrijken met stoom                             | •                 |
| Zoemer                                             | •                 |
| AllergoWash                                        | •                 |
| <b>Kwaliteit</b>                                   |                   |
| Contragewichten van gietijzer                      | •                 |
| <b>Veiligheid</b>                                  |                   |
| Waterbeveiligingssysteem                           | Waterproof-System |
| Kinderbeveiliging                                  | •                 |
| Pincode                                            | •                 |
| Optische interface                                 | •                 |
| <b>Technische gegevens</b>                         |                   |
| Afmetingen in mm (breedte)                         | 596               |
| Afmetingen in mm (hoogte)                          | 850               |
| Afmetingen in mm (diepte)                          | 636               |
| Diepte apparaat bij geopende deur in mm            | 1054              |
| Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm | 600               |
| Gewicht in kg                                      | 93                |
| Totale aansluitwaarde in kW                        | 2,10-2,40         |
| Spanning in V                                      | 220-240           |
| Zekering in A                                      | 10                |
| Frequentie in Hz                                   | 50                |
| Lengte van de elektriciteitskabel in m             | 2                 |

WEG375 WPS PWash&9kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 9 kg | 1400 omw./min | QuickPowerWash | Voorstrijken | Miele@home



EAN: 4002516270966 / Materiaalnummer: 11383920 /

Oud Materiaalnummer: 11EG3756NL

Verlichting vervangen

Service

#### **Meegeleverde accessoires**

3 capsules

•

Voucher voor Miele wasmiddelen

•

#### **Beschikbare displaytalen**

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

deutsch, english (GB),  
français (FR), hrvatski,  
italiano, magyar,  
nederlands, polski, română,  
slovenščina, srpski, türkçe,  
ελληνικά

WEG375 WPS PWash&9kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 9 kg | 1400 omw./min | QuickPowerWash | Voorstrijken | Miele@home



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm