

## WSG363 WCS PWash&9kg

W1 wasmachine voorlader:

Met QuickPowerWash en SingleWash snel naar het beste wasresultaat.



- QuickPowerWash zorgt voor efficiënte en snelle prestaties in slechts 49 min.
- Onze SoftCare-trommel zorgt ervoor dat jouw wasgoed er netjes uit blijft zien
- De functie Voorstrijken vermindert kreukels en bespaart wel 50% tijd en moeite#
- Display met comfortabele druktoetsbediening – ComfortSensor
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden\*

\* Extra digitaal aanbod van Miele. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. Het aantal functies kan variëren afhankelijk van het model en het land.



EAN: 4002516271079 / Materiaalnummer: 11383940 /  
Oud Materiaalnummer: 11SG3631NL

<b>Model</b>	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	rechts
<b>Ontwerp</b>	
Productnaam	W1 White Edition
Voorlader	•
<b>Centrifugeren</b>	
Max. toerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
<b>Design</b>	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Obsidiaanzwart met witte ring
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	met hoek van 5°
Soort bediening	
Display	ComfortSensor wit, 1-regelig
<b>Reinigingscapaciteit</b>	
Innovatieve wastechologie PowerWash	•
Dosering per portie CapDosing	•
<b>Bescherming van het wasgoed</b>	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
<b>Bedieningsgemak</b>	
Netwerken met Miele@home	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Multilingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus	49
Gewogen waterverbruik in l per cyclus	48
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisatieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	68
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	199
Opgenomen vermogen in de uit-stand in W	0,40
Energieverbruik in netwerk-standby in W	0,80
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•

WSG363 WCS PWash&9kg

W1 wasmachine voorlader:

Met QuickPowerWash en SingleWash snel naar het beste wasresultaat.



EAN: 4002516271079 / Materiaalnummer: 11383940 /

Oud Materiaalnummer: 11SG3631NL

Schuimbeperving	•
ProfiEco-motor	•
<b>Wasprogramma's</b>	
QuickPowerWash	•
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Zijde (handwas)	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Machinereiniging	•
Katoen pijl	•
Alleen spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
<b>Extra opties Wassen</b>	
SingleWash	•
Kort	•
Inweken	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Extra stil	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
AllergoWash	•
<b>Kwaliteit</b>	
Contragewichten van gietijzer	•
<b>Veiligheid</b>	
Waterbeveiligingssysteem	Watercontrol-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	643
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1077
Gewicht in kg	93
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2

WSG363 WCS PWash&9kg

W1 wasmachine voorlader:

Met QuickPowerWash en SingleWash snel naar het beste wasresultaat.



EAN: 4002516271079 / Materiaalnummer: 11383940 /  
Oud Materiaalnummer: 11SG3631NL

#### **Meegeleverde accessoires**

3 capsules

•

Voucher voor Miele wasmiddelen

•

#### **Beschikbare displaytalen**

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

deutsch, english (GB),  
français (FR), hrvatski,  
italiano, magyar,  
nederlands, polski, română,  
slovenščina, srpski, türkçe,  
ελληνικά


WSG363 WCS PWash&9kg

W1 wasmachine voorlader:


Met QuickPowerWash en SingleWash snel naar het beste wasresultaat.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm