

WEG675 WPS TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 9 kg | 1400 omw./min | Automatische dosering | Voorstrijken | Miele@home



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
- Energie besparen in de beste energie-efficiëntieklasse A
- Exacte en automatische wasmiddeldosering met TwinDos®
- De functie Voorstrijken vermindert kreukels en bespaart wel 50% tijd en moeite
- Volledige bediening van jouw wasmachine in de app met Miele@home\*

\* Extra digitaal aanbod van Miele. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. Het aantal functies kan variëren afhankelijk van het model en het land.



EAN: 4002516272298 / Materiaalnummer: 11384140 /  
Oud Materiaalnummer: 11EG6756NL

<b>Model</b>	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	rechts
<b>Ontwerp</b>	
Productnaam	W1 Chrome Edition
Voorlader	•
<b>Centrifugeren</b>	
Max. toerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
<b>Design</b>	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Chroom
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	
Display	ComfortSensor wit, 1-regelig
<b>Reinigingscapaciteit</b>	
Automatische wasmiddeldosering TwinDos	•
Dosering per portie CapDosing	•
<b>Bescherming van het wasgoed</b>	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
<b>Bedieningsgemak</b>	
Netwerken met Miele@home	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Trommelverlichting	Led
MultiLingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus	49
Gewogen waterverbruik in l per cyclus	48
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisatieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	68
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	209
Opgenomen vermogen in de uit-stand in W	0,40
Energieverbruik in netwerk-standby in W	0,80
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•

WEG675 WPS TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 9 kg | 1400 omw./min | Automatische dosering | Voorstrijken | Miele@home



EAN: 4002516272298 / Materiaalnummer: 11384140 /

Oud Materiaalnummer: 11EG6756NL

Schuimbeperving	•
ProfiEco-motor	•
<b>Wasprogramma's</b>	
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Zijde (handwas)	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Machinereiniging	•
Katoen pijl	•
Alleen spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugereren	•
ECO 40-60	•
<b>Extra opties Wassen</b>	
Kort	•
Inweken	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Extra stil	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
AllergoWash	•
<b>Kwaliteit</b>	
Contragewichten van gietijzer	•
<b>Veiligheid</b>	
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1054
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht in kg	95
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2
Verlichting vervangen	Service

WEG675 WPS TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 9 kg | 1400 omw./min | Automatische dosering | Voorstrijken | Miele@home



EAN: 4002516272298 / Materiaalnummer: 11384140 /  
Oud Materiaalnummer: 11EG6756NL

#### Meegeleverde accessoires

3 capsules

•

UltraPhase 1 en 2

•

Voucher voor 5 dispensers Miele UltraPhase

•

#### Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

deutsch, english (GB),  
français (FR), hrvatski,  
italiano, magyar,  
nederlands, polski, română,  
slovenščina, srpski, türkçe,  
ελληνικά

WEG675 WPS TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 9 kg | 1400 omw./min | Automatische dosering | Voorstrijken | Miele@home



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm