

WWG760 WPS TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader:

Met warmwateraansluiting, TwinDos en Miele@home voor bijzonder zuinig wassen.



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
- Energie besparen in de beste energie-efficiëntieklasse A
- Bespaar tot 65% aan energiekosten met een extra aansluiting voor warm water#
- Exacte en automatische wasmiddeldosering met TwinDos®
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden\*

\* Extra digitaal aanbod van Miele. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. Het aantal functies kan variëren afhankelijk van het model en het land.



EAN: 4002516275008 / Materiaalnummer: 11384210 /  
Oud Materiaalnummer: 11WG7603NL

<b>Model</b>	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	rechts
<b>Ontwerp</b>	
Productnaam	W1 White Edition
Voorlader	•
<b>Centrifugeren</b>	
Max. toerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
<b>Design</b>	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Obsidiaanzwart met chromering
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	met hoek van 5°
Soort bediening	
Display	ComfortSensor wit, 1-regelig
<b>Reinigingscapaciteit</b>	
Automatische wasmiddeldosering TwinDos	•
Dosering per portie CapDosing	•
<b>Bescherming van het wasgoed</b>	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
<b>Bedieningsgemak</b>	
Netwerken met Miele@home	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Multilingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus	49
Gewogen waterverbruik in l per cyclus	48
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisieklassen (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	68
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	209
Opgenomen vermogen in de uit-stand in W	0,40
Energieverbruik in netwerk-standby in W	0,80
Warmwateraansluiting	•
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•

WWG760 WPS TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader:

Met warmwateraansluiting, TwinDos en Miele@home voor bijzonder zuinig wassen.



EAN: 4002516275008 / Materiaalnummer: 11384210 /

Oud Materiaalnummer: 11WG7603NL

Flowmeter	•
Schuimbeperring	•
ProfiEco-motor	•
<b>Wasprogramma's</b>	
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Zijde (handwas)	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Machinereiniging	•
Katoen pijl	•
Alleen spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
<b>Extra opties Wassen</b>	
Kort	•
Inweken	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Extra stil	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
AllergoWash	•
<b>Kwaliteit</b>	
Contragewichten van gietijzer	•
<b>Veiligheid</b>	
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	643
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1077
Gewicht in kg	96
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
3 capsules	•

WWG760 WPS TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader:

Met warmwateraansluiting, TwinDos en Miele@home voor bijzonder zuinig wassen.



EAN: 4002516275008 / Materiaalnummer: 11384210 /

Oud Materiaalnummer: 11WG7603NL

UltraPhase 1 en 2

Voucher voor 5 dispensers Miele UltraPhase

#### Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

•

•

deutsch, english (GB),  
français (FR), hrvatski,  
italiano, magyar,  
nederlands, polski, română,  
slovenščina, srpski, türkçe,  
ελληνικά


WWG760 WPS TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader:


Met warmwateraansluiting, TwinDos en Miele@home voor bijzonder zuinig wassen.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm