

PWT 6089 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Industriële was/droogzuil

voor wassen en drogen op een zeer klein oppervlak, uitvoering met afvoerpomp.



- Trommelvolume 80 l resp. 180 l, belading 2 x 9.0 kg
- Zeer veelzijdig, speciale wasprogramma's
- Eenvoudige bediening – centrale besturingseenheid
- Hoge wascapaciteit, zeer korte programma's
- Voorzichtige wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele

EAN: 4002516264422 / Materiaalnummer: 11393010 / Oud Materiaalnummer:

Model en uitvoering	
Model	Voorlader, zuil
Serie	Professional
Front	Roestvrij staal
Belading wasmachine in kg	9,0
Belading droger in kg	9,0
Vulverhouding wasmachine	1:9
Vulverhouding droger	1:20
Trommelvolume wasmachine in l	80
Trommelinhoud droger in l	180
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening wasmachine [Ø] in mm	370
Deuropening droger [Ø] in mm	440
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	Wassen rechts/drogen links
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar in de wasmachine	•
SoftCare-trommel	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor woningbouw en tehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor privéhuishoudens	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Capaciteitsgegevens	
Specifiek waterverbruik in liters per kg	8,00
Specifiek energieverbruik wasmachine in kWh/kg	0,05
Specifiek energieverbruik droger in kWh/kg	0,95
Maximale verdampingscapaciteit droger in liters per uur	8,10
Programmaduur wasprogramma in minuten	53
Droogprogramma in minuten	41
Restvocht bij koud spoelen in %	49
Restvocht bij warm spoelen in %	44
Centrifugesnelheid wasmachine in omwentelingen per minuut	1300
g-factor wasmachine	520

PWT 6089 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Industriële was/droogzuil

voor wassen en drogen op een zeer klein oppervlak, uitvoering met afvoerpomp.



EAN: 4002516264422 / Materiaalnummer: 11393010 / Oud Materiaalnummer:

<b>Besturing</b>	
Soort besturing	Profitronic L Vario
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programmabesturing droger	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
<b>Basis-/ doelgroepprogramma's</b>	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor wasserettes	•
Programma's voor woningen en de woningbouw	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor wasserettes en strijkservice	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor universiteiten, kinderopvang en scholen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor campings	•
Programma's voor sportclubkantines	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•
Programma's voor privéhuishoudens	•
Programma's voor artsen- en tandartspraktijken	•
<b>Dosering wasmachine</b>	
Wasmiddellade	3 vakken
Gepatenteerde doseeradapter vloeibaar wasmiddel	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor leegmelding	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Soort verwarming wasmachine	Elektro
Verwarmingsoort droger	Elektro
Elektrische aansluiting wasmachine	3N AC 400 V 50 Hz
Vermogen wasmachine in kW	7,95
Totale aansluitwaarde wasmachine in kW	8,20
Zekering wasmachine in A	16,0
Elektrische aansluiting droger	3N AC 400 V 50 Hz
Vermogen droger in kW	7,94
Totale aansluitwaarde droger in kW	8,50
Zekering droger in A	16,0
<b>Mogelijke spanningen</b>	
Elektrische aansluiting wasmachine	3N AC 400 V 50 Hz
Vermogen wasmachine in kW	7,94
Totale aansluitwaarde wasmachine in kW	8,50
Zekering wasmachine in A	16,0
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.

PWT 6089 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Industriële was/droogzuil

voor wassen en drogen op een zeer klein oppervlak, uitvoering met afvoerpomp.



EAN: 4002516264422 / Materiaalnummer: 11393010 / Oud Materiaalnummer:

Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Huishoudwater (optie) [aantal]	1 x 1/2" met 3/4" schroefkoppeling
Afvoerpomp	DN 22
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte wasmachine in MJ/uur	3,00
Warmteafgifte aan ruimte droger in MJ/uur	1,62
<b>Uitvoering</b>	
Onbalansbewaking wasmachine	•
Desinfecteren wasmachine	•
Temperatuurbewaking wasmachine	•
Automatische beladingsherkenning wasmachine	•
Volumemeter wasmachine	•
Speciale verwarmingselementen wasmachine	•
Communicatieschacht	•
Intelligent reverserende droogtrommel	•
Axiale luchtgeleiding droger	•
Groot filter droger	•
PerfectDry-droger	•
Softlift-ribben droger	•
Functie Behoedzaam droger	•
Droogrek (optie)	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Interfacemodule RS 232 (optie)	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
<b>Capaciteiten</b>	
Volgelaatsmaskers [aantal]	4
Bedrijfskleding [aantal]	1
Rescuewear jassen [aantal]	1-2
Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	1-2
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	1-2
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WRAS	•
WEEE	•
UASEPRO	•
WaterMark	•
SVGW	•
RCM	•
EAC	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•