

CS 7101-1 FL
SmartLine-element
met één Dual-Wok-brander



- Eenvoudige besturing – eenhandsbediening met knoppen
- Elegant design – voor een strak aansluitende inbouw
- Perfect te combineren met ieder SmartLine-element
- Grote prestaties – dubbele wokbrander met een vermogen tot 4.500 kW kW
- Eenvoudige reiniging – ComfortClean-pannendragers in vaatwasser

EAN: 4002516306269 / Materiaalnummer: 11402740 /
Oud Materiaalnummer: 27710151NL

Verwarmingsmodus	
Verwarmingsmodus	Gas
Model	
SmartLine	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Inbouw naadloos aansluitend	•
Inbouw (met rand)	–/•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Gietijzeren pannendrager (matzwart geëmailleerd)	•
Inbouw (met rand)	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	1
Vermogen gasbrander	
Dual-wokbrander in kW	4,50
1e kookzone/kookveld	
Positie	Midden
Soort	Dubbele wokbrander
Afmetingen in mm	Ø 300
Max. vermogen in W	4500
Bedieningsgemak	
Bediening via sensortoetsen	Knop
Bediening met knoppen	•
Elektrische ontsteking met één hand te bedienen	•
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Vaatwasserbestendige pannendragers	•
Veiligheid	
GasStop	•
Technische gegevens	
Afmetingen (H x B x D) in mm	92 x 378 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	378
Afmetingen in mm (hoogte)	92
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	358/382 x 500/524
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	358 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	92
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	358
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	7
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	382


CS 7101-1 FL
SmartLine-element
met één Dual-Wok-brander



EAN: 4002516306269 / Materiaalnummer: 11402740 /
Oud Materiaalnummer: 27710151NL

Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	4,50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,0
Positie van de gasaansluiting	Hinten links
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50-60
Meegeleverde accessoires	
CSFG7000 FlameGuard	•
Aansluitkabel	Ja
Inspuiter set voor aardgas	•
Inspuiter s voor vloeibaar gas	•
Wokring	•

CS 7101-1 FL
SmartLine-element
met één Dual-Wok-brander



CS7101FL, CS7101-1FL flush (installation drawing)