

PG 8096 [DOS MK SPEEDair]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en de zorg.



- Max. reinigingscapaciteit*: 456 borden per uur of 24 rekken per uur
- Optimale drogingsresultaten dankzij DryPlus drogen
- Eenvoudige en veilige handhaving dankzij AutoDos
- Flexibel afwassen met 2 draadmanden of kunststof gecoate rekken per charge
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516278382 / Materiaalnummer: 11422860 / Oud Materiaalnummer: 61809687EP1

Model en uitvoering

Model	Vrijstaande vaatwasser, voorlader
Serie	Professional
Model	Speedair
Reinigingssysteem	Voorlader met verswatersysteem
Aantal niveaus	2
Front	Roestvrij staal
Deksel	Roestvrij staal
Zijwanden	Roestvrij staal

Toepassing

Geschikt voor restaurant/café	•
Geschikt voor hotels	•
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor gemeenschappelijke keukens	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Geschikt voor scholen en universiteiten	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor cafetaria's	•
Geschikt voor sportverenigingen	•

Capaciteitsgegevens

Circulatiepomp, Qmax in l/min.	390
Kortste programmaduur in min.	5
Maximale naspoeltemperatuur in °C	80
Reinigingscapaciteit borden per uur	456
Reinigingscapaciteit borden per uur met Dry+	142
Reinigingscapaciteit rekken per uur	24
Spelen van plastic bakjes mogelijk op twee niveaus	•
Levensduur in reinigingscycli	15000

Besturing

Soort besturing	TouchControl
Programmameuze	Touch on Metal
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Reinigingsprogramma's [aantal]	13
Instelbare temperatuurstop	•
Aanpasbare reinigingstemperatuur	•
Aanpasbare reinigingstijd	•
Droogtijd kan worden veranderd	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taalneutrale bediening	•

Standaard elektrische aansluiting

Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	8,90
Zekering in A	16

PG 8096 [DOS MK SPEEDair]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem
met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en de zorg.



EAN: 4002516278382 / Materiaalnummer: 11422860 /

Oud Materiaalnummer: 61809687EP1

Lengte van de netaansluitkabel in meter 1,70

Mogelijke spanningsvariant 1

Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Vermogen in kW	3,00
Totale aansluitwaarde in kW	3,40
Zekering in A	16

Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	0,40-10,00
Afvoerpomp [DN]	22
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	100
Ingebouwde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	10,70
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof system
Waterverbruik per spoelgang in l	8,00

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, hoogte in mm	820
Buitenmaat met deksel, hoogte in mm	835
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	598
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	675
Buitenmaat, brutodiepte in mm	745
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	559
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	536
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	516
Inschuifhoogte boven vloer in mm	216
Nettogewicht [kg]	63
Brutogewicht in kg	69
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1200

Emissiewaarden

Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	59,0

Programma's

Universeel	•
Superkort	•
Kort	•
Hygiëne	•
Glazen	•
Bierglazen	•
Bestek	•
Kunststof	•
Intensief	•
Regeneratie	•
Afpompen	•

PG 8096 [DOS MK SPEEDair]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem
met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en de zorg.



EAN: 4002516278382 / Materiaalnummer: 11422860 /
Oud Materiaalnummer: 61809687EP1

Rekuitvoering

1 x bovenrek O 891 voor kopjes	•
1 x onderrek U 890 voor inzetten	•
1 x inzet E 810 voor dessertbordjes	•
2 x inzet E 816 voor borden	•
2 x inzet E 165 voor bestek	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•

Uitvoering

Drogen	Dry+-droging
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare reinigingsmiddelen	•
Zoutreservoir in de deur	•
Perfect GlassCare	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Optische interface	•
Veel accessoires (naar keuze)	•

Aansluitmogelijkheden

Externe doseermodule voor naspoelmiddel	•
---	---

Normen, keur- en kenmerken

CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IPX1	•
EMC-ontstoord	•
DIN 10512	•
EN 1717	•