

APCL 044

Communicatiebox appWash

voor de koppeling van wasmachines/drogers met appWash services PAY en RELAX.



- Geschikt voor max. 6 apparaten (wasmachines en drogers)
- Gebruikers kunnen apparaten via appWash en het webportaal boeken
- Exploitanten kunnen met appWash connect o.a. de bezetting zien
- Voor het gebruik bij self-service-toepassingen (bijv. wasruimtes)
- Meer informatie over appWash: <https://appwash.com/nl/>
- Elek. aansl: 100–240 V 50/60HZ – <https://installation.appwash.com/all-languages/>

EAN: 4002516309499 / Materiaalnummer: 11484630 /

Oud Materiaalnummer: 59590039D

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Drogers	•
Mangels	•
Cat. apparaten/accessoires	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PRI 318	•
PRI 418	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
D 500–1750	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8337	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8407	•
PT 8503	•
PT 8507	•
PT 8803	•
PT 8807	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5065	•
PW 5082	•

APCL 044

Communicatiebox appWash

voor de koppeling van wasmachines/drogers met appWash services PAY en RELAX.



EAN: 4002516309499 / Materiaalnummer: 11484630 /

Oud Materiaalnummer: 59590039D

PW 5105 Vario	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 507	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 511	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•

APCL 044

Communicatiebox appWash

voor de koppeling van wasmachines/drogers met appWash services PAY en RELAX.



EAN: 4002516309499 / Materiaalnummer: 11484630 /

Oud Materiaalnummer: 59590039D

Productcategorie	
appWash	•
Betaalsysteem	•
Producteigenschappen	
Elektrische aansluiting	AC 200-240V 50/60HZ
Materiaal	Kunststof
Kleur	grijs
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	600
Buitenmaat, nettobreedte in mm	400
Buitenmaat, nettdiepte in mm	200
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	440
Buitenmaat, brutodiepte in mm	700
Nettogewicht [kg]	17,24
Brutogewicht in kg	18,20