

PWM 514 [RH DV DD)

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met gereduceerd vermogen en wasmiddellade, M Touch Pro.



- Trommelvolume 130 l, belading 14,0 kg
- 14% lager water- en 17% lager energieverbruik\*
- Max. bedieningsgemak door fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en wifi

\* Met betrekking tot het programma Bonte was 60° bij een warmwateraansluiting, vergeleken met het vorige model.

EAN: 4002516326939 / Materiaalnummer: 11511150 / Oud Materiaalnummer: 51514019EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	14,0
Vulverhouding	1:9
Belading in kg	14,0
Trommelvolume in l	130
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Innovatieve buitentrommel	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatie- en vakantieparken	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,80
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	7,20
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,07
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	109,2
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	2,80
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	100,8
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,98
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	99,4
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	1,82
Programmaduur bij aansluiting op koud water in het ECO-programma in min.	40
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	98,0
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,42

PWM 514 [RH DV DD)

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met gereduceerd vermogen en wasmiddellade, M Touch Pro.



EAN: 4002516326939 / Materiaalnummer: 11511150 / Oud Materiaalnummer: 51514019EU

Programmaduur bij aansluiting op warm water in het ECO-programma in min.	36
Restvocht bij koud spoelen in %	53
Restvocht bij warm spoelen in %	49
Toerental in toeren per minuut	1025
g-factor	364
Geteste bedrijfsuren	30000
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	M Touch Pro
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht bij programmastart	•
<b>Basis-/ doelgroepprogramma's</b>	
Basisprogramma's	•
<b>Dosering</b>	
Wasmiddellade	3 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingssoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen in kW	9,00
Totale aansluitwaarde in kW	9,60
Zekering in A	16
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 60HZ
Vermogen in kW	9,00
Totale aansluitwaarde in kW	9,60
Zekering in A	16
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	3x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Heet water [aantal]	1 x 3/4" met 1"-schroefkoppeling
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4" schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1350
Buitenmaat, nettobreedte in mm	799
Buitenmaat, nettodiepte in mm	995
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1480
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1130
Nettogewicht in kg	276,0
Brutogewicht in kg	295
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	4453

PWM 514 [RH DV DD)

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met gereduceerd vermogen en wasmiddellade, M Touch Pro.



EAN: 4002516326939 / Materiaalnummer: 11511150 / Oud Materiaalnummer: 51514019EU

<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op werkplek	67 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	6,48
<b>Uitvoering</b>	
3-dimensionale onbalansbewaking	•
Desinfecteren	•
Efficiënte meeneemribben	•
Veer-in-veersysteem	•
Temperatuurregeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleurkader	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Recyclingpercentage in %	91
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•
<b>Capaciteiten</b>	
Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	3
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	3
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•