

PWM 520 [EL DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met wasmiddellade, M Touch Pro.



- Trommelvolume 180 l, belading 20.0 kg
- 14% lager water- en 17% lager energieverbruik*
- Max. bedieningsgemak door fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en wifi

* Met betrekking tot het programma Bonte was 60° bij een warmwateraansluiting, vergeleken met het vorige model.

EAN: 4002516328018 / Materiaalnummer: 11512030 / Oud Materiaalnummer: 51520001EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	20,0
Vulverhouding	1:9
Belading in kg	20,0
Trommelvolume in l	180
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Innovatieve buitentrommel	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor zorginstellingen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatie- en vakantieparken	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,80
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,20
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	7,20
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,07
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	156,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	4,00
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	58
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	144,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	1,40
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	142,0
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	2,60

PWM 520 [EL DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met wasmiddellade, M Touch Pro.



EAN: 4002516328018 / Materiaalnummer: 11512030 / Oud Materiaalnummer: 51520001EU

Programmaduur bij aansluiting op koud water in het ECO-programma in min.	41
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	140,0
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,60
Programmaduur bij aansluiting op warm water in het ECO-programma in min.	36
Restvocht bij koud spoelen in %	53
Restvocht bij warm spoelen in %	49
Toerental in toeren per minuut	950
g-factor	361
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Soort besturing	M Touch Pro
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht bij programmastart	•
Basis-/ doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen in kW	15,00
Totale aansluitwaarde in kW	16,00
Zekering in A	25
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 60HZ
Vermogen in kW	15,00
Totale aansluitwaarde in kW	16,00
Zekering in A	25
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	3x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4" schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1450
Buitenmaat, nettobreedte in mm	924
Buitenmaat, nettodiepte in mm	935
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1585

PWM 520 [EL DV DD]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd met wasmiddellade, M Touch Pro.



EAN: 4002516328018 / Materiaalnummer: 11512030 / Oud Materiaalnummer: 51520001EU

Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1130
Nettogewicht in kg	389,0
Brutogewicht in kg	409
Maximale vloerbelasting in N/m ²	5755
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	67 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	6,48
Uitvoering	
3-dimensionale onbalansbewaking	•
Desinfecteren	•
Efficiënte meeneemribben	•
Veer-in-veersysteem	•
Temperatuurregeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleurkader	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	92
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•
Capaciteiten	
Synthetische dekbedden [aantal]	2
Synthetische kussens [aantal]	4
Donsdekbedden [aantal]	2
Donzen kussens [aantal]	4
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•