

WWR860 WPS PWash&TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader:

Met TwinDos, PowerWash en Miele@home voor de slimme wasbehandeling.



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
- Energie besparen in de beste energie-efficiëntieklasse A
- M Touch – eenvoudige besturing door tikken of vegen
- Exacte en automatische wasmiddeldosering met TwinDos®
- QuickPowerWash zorgt voor efficiënte en snelle prestaties in slechts 49 min.



EAN: 4002516331285 / Materiaalnummer: 11513020 / Oud Materiaalnummer: 11WR8606NL

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	rechts
Ontwerp	
Productnaam	W1 White Edition
Voorlader	•
Centrifugeren	
Max. toerental	1600
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Lotuswit met chromoring
Uitvoering bedieningspaneel	met hoek van 5°
Soort bediening	Touch-bediening
Display	M Touch
Reinigingscapaciteit	
Innovatieve wastechnologie PowerWash	•
Automatische wasmiddeldosering TwinDos	•
Dosering per portie CapDosing	•
Vlekkenoptie	•
Geteste virushygiëne	•
Bescherming van het wasgoed	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
Dagtijdweergave	•
Weergave programmaverloop	•
Wasassistent	•
Infotekst	•
Favoriete programma's	•
Trommelverlichting	Led
MultiLingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	A
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus	49
Gewogen waterverbruik in l per cyclus	48
Centrifuge-efficiëntieklasse	A
Geluidsemisatieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	68

WWR860 WPS PWash&TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader:

Met TwinDos, PowerWash en Miele@home voor de slimme wasbehandeling.



EAN: 4002516331285 / Materiaalnummer: 11513020 /

Oud Materiaalnummer: 11WR8606NL

Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	199
Opgenomen vermogen in de uit-stand in W	0,30
Energieverbruik in netwerk-standby in W	0,70
EcoFeedback	•
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperving	•
ProfiEco-motor	•
Wasprogramma's	
QuickPowerWash	•
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Zijde (handwas)	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Sportschoenen	•
Donsdekbedden	•
Hoofdkussens	•
Dons	•
Vitrages	•
Katoen Hygiëne	•
Machinereiniging	•
Katoen pijl	•
Nieuw textiel	•
Alleen spoelen	•
Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Extra opties Wassen	
SingleWash	•
Kort	•
Inweken	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Extra stil	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
AllergoWash	•
Kwaliteit	
Contragewichten van gietijzer	•

WWR860 WPS PWash&TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader:

Met TwinDos, PowerWash en Miele@home voor de slimme wasbehandeling.



EAN: 4002516331285 / Materiaalnummer: 11513020 /

Oud Materiaalnummer: 11WR8606NL

Veiligheid	
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	643
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1077
Gewicht in kg	94
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2
Verlichting vervangen	Service
Meegeleverde accessoires	
3 capsules	•
UltraPhase 1 en 2	•
Voucher voor 5 dispensers Miele UltraPhase	•
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, romãna, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

