

CM 5710 Silence
 Vrijstaande koffiemachine
 met OneTouch for Two-bereiding voor ultiem koffiegenot.



- Gelijktijdige bereiding met één druk op de knop: OneTouch for Two
- Perfecte resultaten en een intens koffiearoma – AromaticSystem
- Romig melkschuim voor veelzijdige koffiespecialiteiten
- Comfortabel en zorgvuldig onderhoud – reinigingsprogramma's
- Ideaal bij gasten – voor grotere hoeveelheden – Kanfunctie

EAN: 4002516356332 / Materiaalnummer: 11574230 /
 Oud Materiaalnummer: 29571006EU1

Model en design	
Vrijstaande koffiemachine met bonensysteem	•
Kleur	Brons/Pearlfinish
Voordelen	
AromaticSystem	•
OneTouch-bereiding	•
OnTouch for Two-bereiding	•
Gebuikersprofielen programmeerbaar	2
Kegelmaalwerk voor beter behoud van het aroma	•
Maling instelbaar	•
Andere koffiesoort in poedervorm mogelijk	•
Koffiehoeveelheid programmeerbaar	•
Hoeveelheid water programmeerbaar	•
Watertemperatuur programmeerbaar	•
Hoeveelheid melk programmeerbaar	•
Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar	•
Bevochtigen programmeerbaar	•
Bedieningsgemak	
Display	DirectSensor
Multilingua	•
Aantal bonensoorten	1
Aantal bonenreservoirs	1
Capaciteit bonenreservoir A in g	200
Capaciteit bonenreservoirs totaal in g	200
Capaciteit waterreservoir in liters	1,3
Capaciteit opvangschaal in l	0,8
Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir	•
Stand-by tijd programmeerbaar	•
Individuele instellingen	•
Dranken	
Hoeveelheden in ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dubbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dubbel	•
Koffie enkel	•
Koffie dubbel	•
Caffè lungo enkel	•
Caffè lungo dubbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dubbel	•
Latte macchiato enkel	•
Latte macchiato dubbel	•
Hete melk enkel	•
Hete melk dubbel	•
Melkschuim enkel	•
Melkschuim dubbel	•
Caffè latte enkel	•
Caffè latte dubbel	•
Heet water enkel	•

CM 5710 Silence
 Vrijstaande koffiemachine
 met OneTouch for Two-bereiding voor ultiem koffiegenot.



EAN: 4002516356332 / Materiaalnummer: 11574230 /
 Oud Materiaalnummer: 29571006EU1

Koffiekan	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energiebesparende Eco-stand	•
Onderhoudscomfort	
Handmatig ontkalken	•
Automatisch spoelen melkleiding vanuit het waterreservoir	•
Comfortabele reinigingsprogramma's	•
Automatische spoelfunctie	•
ComfortClean	•
Uitneembare melkleiding	•
Uitneembaar filtersysteem	•
Waterhardheid instelbaar	•
Veiligheid	
Vergrendeling	•
Technische gegevens	
In hoogte verstelbare uitloop in cm	13,5
In hoogte verstelbare uitloop in cm	8,0
Breedte in mm	241
Hoogte in mm	360
Diepte in mm	460
Totale aansluitwaarde in kW	1,45
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,2
Bijbehorende accessoires	
Voucher voor koffiekan CJ 1	•
Voucher voor 4 x 250 g koffiebonen BlackEdition ONE FOR ALL	•
Ontkalkingstabletten	•
Reinigingstabletten	•
Verkorte gebruiksaanwijzing op de achterkant van het apparaat	•
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûes, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,