

## PWM 920 [SD DV DD]

Professional wasmachine, met stoom verwarmd (direct)  
met wasmiddellade, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



- Trommelvolume 180 l, belading 20.0 kg
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Optimale reiniging en verbruik – innovatieve Miele techniek
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en wifi

EAN: 4002516358305 / Materiaalnummer: 11580400 / Oud Materiaalnummer: 51920012EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	20,0
Vulverhouding	1:9
Belading in kg	20,0
Trommelvolume in l	180
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Innovatieve buitentrommel	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor zorginstellingen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor woningbouw en tehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatie- en vakantieparken	•
Geschikt voor instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	6,20
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,13
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	5,90
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	124,0
Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	229,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	2,50
Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	4,10

## PWM 920 [SD DV DD]

Professional wasmachine, met stoom verwarmd (direct)  
met wasmiddellade, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



EAN: 4002516358305 / Materiaalnummer: 11580400 / Oud Materiaalnummer: 51920012EU

Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	49
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	118,0
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	116,0
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	1,70
Programmaduur bij aansluiting op koud water in het ECO-programma in min.	39
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	114,0
Programmaduur bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	61
Restvocht bij koud spoelen in %	48
Restvocht bij warm spoelen in %	44
Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	25
Toerental in toeren per minuut	1075
g-factor	462
Geteste bedrijfsuren	30000
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	M Touch Pro Plus
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht bij programmastart	•
<b>Basis-/ doelgroepprogramma's</b>	
Basisprogramma's	•
<b>Dosering</b>	
Wasmiddellade	3 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsssoort	Stoom direct
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen stoomverwarming in kW	27,00
Totale aansluitwaarde in kW	3,10
Zekering in A	16
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 60HZ
Totale aansluitwaarde in kW	3,10
Zekering in A	16
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	3x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4" schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70

PWM 920 [SD DV DD]

Professional wasmachine, met stoom verwarmd (direct)

met wasmiddellade, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.

EAN: 4002516358305 / Materiaalnummer: 11580400 / Oud Materiaalnummer: 51920012EU

<b>Stoomaansluiting</b>	
Stoomaansluiting	1/2"
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1450
Buitenmaat, nettobreedte in mm	924
Buitenmaat, nettodiepte in mm	935
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1585
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1130
Nettogewicht in kg	390,0
Brutogewicht in kg	410
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	5765
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op werkplek	67 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	6,48
<b>Uitvoering</b>	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
3-dimensionale onbalansbewaking	•
Desinfecteren	•
Efficiënte meeneemribben	•
EcoSpeed	•
Veer-in-veersysteem	•
Temperatuurregeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleurkader	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Recyclingpercentage in %	92
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Waterterugwinning (optie)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•
<b>Capaciteiten</b>	
Volgelaatsmaskers [aantal]	15
Inzethelm [Aantal]	5
Bedrijfskleding [aantal]	3
Rescuewear jassen [aantal]	5
Chemiepakken [aantal]	2
Synthetische dekbedden [aantal]	2
Synthetische kussens [aantal]	4
Donsdekbedden [aantal]	2
Donzen kussens [aantal]	4

PWM 920 [SD DV DD]

Professional wasmachine, met stoom verwarmd (direct)  
met wasmiddellade, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



EAN: 4002516358305 / Materiaalnummer: 11580400 / Oud Materiaalnummer: 51920012EU

Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	456
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	106
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	91
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	167
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	117
Mops, kantoor, 100 g [aantal]	200
Mops, trap, 150 g [aantal]	130
Paardendekens zomer [aantal]	3
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•