

WCF 370 WCS PWash & 8kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 8 kg | 1600 omw./min | QuickPowerWash | Voorstrijken | Miele@home



- QuickPowerWash zorgt voor efficiënte en snelle prestaties in slechts 49 min.
- De functie Voorstrijken vermindert kreukels en bespaart wel 50% tijd en moeite
- Exclusief CapDosing-assortiment voor diverse textielsoorten en vlekken
- Eenvoudige bediening door sensortoetsen – DirectSensor
- Volledige bediening van jouw wasmachine in de app met Miele@home*

* Extra digitaal aanbod van Miele. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. Het aantal functies kan variëren afhankelijk van het model en het land.



EAN: 4002516375074 / Materiaalnummer: 11597740 / Oud Materiaalnummer: 11CF3701NL

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	rechts
Ontwerp	
Productnaam	W1 Chrome Edition
Voorlader	•
Centrifugeren	
Max. toerental	1600
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Grafietgrijs parelafwerking
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Reinigingscapaciteit	
Innovatieve wastechologie PowerWash	•
Dosering per portie CapDosing	•
Bescherming van het wasgoed	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	A
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus	47
Gewogen waterverbruik in l per cyclus	47
Centrifuge-efficiëntieklasse	A
Geluidsemisieklass (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	69
Duur van het programma "ECO 40–60" bij nominale capaciteit	219
Opgenomen vermogen in de uit-stand in W	0,40
Energieverbruik in netwerk-standby in W	0,80
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperving	•
ProfiEco-motor	•

WCF 370 WCS PWash & 8kg

W1 wasmachine voorlader:

A I 8 kg I 1600 omw./min I QuickPowerWash I Voorstrijken I Miele@home



EAN: 4002516375074 / Materiaalnummer: 11597740 /

Oud Materiaalnummer: 11CF3701NL

Wasprogramma's	
QuickPowerWash	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Impregneren	•
Katoen pijl	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Extra opties Wassen	
Kort	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
Kwaliteit	
Contragewichten van gietijzer	•
Veiligheid	
Waterbeveiligingssysteem	Watercontrol-System
Pincode	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1054
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht in kg	93
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2
Meegeleverde accessoires	
3 capsules	•
Voucher voor Miele wasmiddelen	•

WCF 370 WCS PWash & 8kg

W1 wasmachine voorlader:

A | 8 kg | 1600 omw./min | QuickPowerWash | Voorstrijken | Miele@home



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm