

WSF 363 WCS PWash & 8kg

W1 wasmachine voorlader:

Met QuickPowerWash, voorstrijken en Miele@home – voor de slimme wasbehandeling.



- QuickPowerWash zorgt voor efficiënte en snelle prestaties in slechts 49 min.
- De functie Voorstrijken vermindert kreukels en bespaart wel 50% tijd en moeite#
- Exclusief Capdosing-assortiment voor diverse textielsoorten en vlekken
- Eenvoudige bediening door sensortoetsen – DirectSensor
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden\*

\* Extra digitaal aanbod van Miele. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. Het aantal functies kan variëren afhankelijk van het model en het land.



EAN: 4002516374947 / Materiaalnummer: 11597770 /  
Oud Materiaalnummer: 11SF3631NL

<b>Model</b>	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	rechts
<b>Ontwerp</b>	
Productnaam	W1 White Edition
Voorlader	•
<b>Centrifugeren</b>	
Max. toerental	1600
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
<b>Design</b>	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Obsidiaanzwart met witte ring
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	met hoek van 5°
Soort bediening	
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
<b>Reinigingscapaciteit</b>	
Innovatieve wastechnologie PowerWash	•
Dosering per portie CapDosing	•
<b>Bescherming van het wasgoed</b>	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
<b>Bedieningsgemak</b>	
Netwerken met Miele@home	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	A
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus	47
Gewogen waterverbruik in l per cyclus	47
Centrifuge-efficiëntieklasse	A
Geluidsemisieklassse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	69
Duur van het programma "ECO 40–60" bij nominale capaciteit	219
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperving	•
ProfiEco-motor	•

WSF 363 WCS PWash & 8kg

W1 wasmachine voorlader:

Met QuickPowerWash, voorstrijken en Miele@home – voor de slimme wasbehandeling.



EAN: 4002516374947 / Materiaalnummer: 11597770 /

Oud Materiaalnummer: 11SF3631NL

<b>Wasprogramma's</b>	
QuickPowerWash	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Impregneren	•
Katoen pijl	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
<b>Extra opties Wassen</b>	
Kort	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Vorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
<b>Kwaliteit</b>	
Contragewichten van gietijzer	•
<b>Veiligheid</b>	
Waterbeveiligingssysteem	Watercontrol-System
Pincode	•
Optische interface	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	643
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1077
Gewicht in kg	93
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
3 capsules	•
Voucher voor Miele wasmiddelen	•