

## PFD 101

Vrijstaande bedrijfsafwasautomaat

voor grote hoeveelheden serviesgoed thuis en in bedrijfs- of spelkeukens.



- Afwascapaciteit: 13 standaardcouverts in slechts 28 min\*
- 13% lager energieverbruik\*\*
- Intuïtieve bediening door het overzichtelijke bedieningspaneel
- Alles volledig droog – AutoOpen-droogondersteuning–
- Spoelgoed flexibel plaatsen voor de beste resultaten

\* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

\*\* Met betrekking tot het ECO-programma, vergeleken met het vorige model.



EAN: 4002516366195 / Materiaalnummer: 11605000 / Oud Materiaalnummer: 61010100EP1

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Vrijstaande vaatwasser, voorlader
Serie	ProfiLine
Reinigingssysteem	Voorlader met verswatersysteem
Aantal niveaus	2
Front	Briljantwit
Deksel	Kunststof
Zijwanden	Briljantwit
Kleur bedieningspaneel	CleanSteel
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Geschikt voor scholen en universiteiten	•
Geschikt voor kantoren en agentschappen	•
Geschikt voor privéhuishoudens	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	75
Kortste programmaduur in min.	17
Maximale naspoeltemperatuur in °C	75
Reinigingscapaciteit standaardcouverts per charge	13
Levensduur in reinigingscycli	12500
<b>Miele MOVE</b>	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	Elektronische besturing
Programmakeuze	Programmakeuzetoetsen
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Reinigingsprogramma's [aantal]	8
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Controlelampje zeef	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen in kW	7,10
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,70
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Vermogen in kW	1,90
Totale aansluitwaarde in kW	2,10

PFD 101

Vrijstaande bedrijfsafwasautomaat

voor grote hoeveelheden serviesgoed thuis en in bedrijfs- of speelkeukens.



EAN: 4002516366195 / Materiaalnummer: 11605000 /

Oud Materiaalnummer: 61010100EP1

Zekering in A

10-16

#### Wateraansluiting/-afvoer

Koud of warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	1,00-10,00
Afvoer pomp [DN]	22
Maximale opvoerhoogte van afvoer pomp in cm	100
Ingebouwde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	6,50
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof system
Lengte watertoevoerslang in cm	150
Lengte waterafvoerslang in cm	150

#### Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, hoogte in mm	845
Buitenmaat met deksel, hoogte in mm	845
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	570
Buitenmaat, brutohoogte in mm	960
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	700
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	540
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	510
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	450
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	450
Inschuifhoogte boven vloer in mm	210
Vereiste nisbreedte in mm	600
Nettogewicht [kg]	60
Brutogewicht in kg	67
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	1000

#### Emissiewaarden

Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	0,0

#### Programma's

Universeel	•
Kort	•
Hygiëne	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Kunststof	•
Energiebesparend/Eco	•
Intensief	•


#### Rekuitvoering

Rekuitvoering ExtraComfort P	•
Flexibele FlexLine-rekuitvoering	•
FlexCare-glazenhouder [aantal]	2
FlexCare-kopjesrek [aantal]	1
Bestekkorf	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
Kan worden gecombineerd met de flessenhouder APFD 210	•

PFD 101

Vrijstaande bedrijfsafwasautomaat

voor grote hoeveelheden serviesgoed thuis en in bedrijfs- of speelkeukens.



EAN: 4002516366195 / Materiaalnummer: 11605000 /

Oud Materiaalnummer: 61010100EP1

<b>Uitvoering</b>	
Prof. elektrische aansluiting	•
Drogen	AutoOpen-droogondersteuning, Extra drogen, Actieve condensdroging
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Kinderbeveiliging	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Optische interface	•
SmartStart	•
FlexiTimer met EcoStart	•
Wifi	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Belading van het ECO-programma in standaardcouverts	13
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	E
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelcycli in kWh	93
Waterverbruik van het ECO-programma per spoelcyclus in l	12,0
Geluidsemisatieklasse (A–D)	C
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	46
Programmaduur van het ECO-programma in minuten	250
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Externe doseermodule voor vloeibaar wasmiddel	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
VDE	•
EMC-ontstoord	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•