

PFD 101

Vrijstaande bedrijfsafwasautomaat

voor grote hoeveelheden serviesgoed thuis en in bedrijfs- of spoelkeukens.



- Afwascapaciteit: 13 standaardcouverts in slechts 28 min*
- 13% lager energieverbruik**
- Intuïtieve bediening door het overzichtelijke bedieningspaneel
- Alles volledig droog – AutoOpen-droogondersteuning–
- Spoelgoed flexibel plaatsen voor de beste resultaten

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

** Met betrekking tot het ECO-programma, vergeleken met het vorige model.



EAN: 4002516366195 / Materiaalnummer: 11605000 / Oud Materiaalnummer: 61010100EP1

Model en uitvoering	
Model	Vrijstaande vaatwasser, voorlader
Serie	ProfilLine
Reinigingssysteem	Voorlader met verswatersysteem
Aantal niveaus	2
Front	Brijlantwit
Deksel	Kunststof
Zijwanden	Brijlantwit
Kleur bedieningspaneel	CleanSteel
Toepassing	
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Geschikt voor scholen en universiteiten	•
Geschikt voor kantoren en agentschappen	•
Geschikt voor privéhuishoudens	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	75
Kortste programmaduur in min.	17
Maximale naspeltemperatuur in °C	75
Reinigingscapaciteit standaardcouverts per charge	13
Levensduur in reinigingscycli	12500
Miele MOVE	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
Besturing	
Soort besturing	Elektronische besturing
Programmakeuze	Programmakeuzetoetsen
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Programma's [aantal]	8
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Controlelampje zeef	•
Standaard elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen in kW	7,10
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,70
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Vermogen in kW	1,90
Totale aansluitwaarde in kW	2,10
Zekering in A	10-16

PFD 101

Vrijstaande bedrijfsafwasautomaat

voor grote hoeveelheden serviesgoed thuis en in bedrijfs- of spoelkeukens.



EAN: 4002516366195 / Materiaalnummer: 11605000 /
Oud Materiaalnummer: 61010100EP1

Wateraansluiting/-afvoer	
Koud of warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	1,00-10,00
Afvoerpomp [DN]	22
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	100
Ingebouwde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	6,50
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof system
Lengte watertoevoerslang in cm	150
Lengte waterafvoerslang in cm	150
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	845
Buitenmaat met deksel, hoogte in mm	845
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	570
Buitenmaat, brutohoogte in mm	960
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	700
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	540
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	510
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	450
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	450
Inschuifhoogte boven vloer in mm	210
Vereiste nisbreedte in mm	600
Nettogewicht [kg]	60
Brutogewicht in kg	67
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1000
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	0,0
Programma's	
Universeel	•
Kort	•
Hygiëne	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Kunststof	•
Energiebesparend/Eco	•
Intensief	•
Rekuitvoering	
Rekuitvoering ExtraComfort P	•
Flexibele FlexLine-rekuitvoering	•
FlexCare-glazenhouder [aantal]	2
FlexCare-kopjesrek [aantal]	1
Bestekkorf	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
Uitvoering	
Prof. elektrische aansluiting	•
Drogen	Extra drogen, AutoOpen-droogondersteuning, Actieve condensdroging

PFD 101

Vrijstaande bedrijfsafwasautomaat

voor grote hoeveelheden serviesgoed thuis en in bedrijfs- of spoelkeukens.



EAN: 4002516366195 / Materiaalnummer: 11605000 /

Oud Materiaalnummer: 61010100EP1

1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Kinderbeveiliging	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Optische interface	•
SmartStart	•
FlexiTimer met EcoStart	•
Wifi-module	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Belading van het ECO-programma in standaardcouverts	13
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	E
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelcycli in kWh	93
Waterverbruik van het ECO-programma per spoelcyclus in l	12,0
Geluidsemissieklasse (A-D)	C
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	46
Programmaduur van het ECO-programma in minuten	250
Aansluitmogelijkheden	
Externe doseermodule voor vloeibaar wasmiddel	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
VDE	•
EMC-ontstoord	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•