


## PRI 421 [EL SOM LAM IB RF]

Mangel, elektro

met lamellenbewikkeling, singel invoer en wasterugvoer voor marinegebruik.



- Capaciteit 67.0 kg/h\*, roldiameter 365 mm, werkbreedte 2040 mm
- Snelle afkoeling van het textiel – EasyFold-afneemtafel
- Moderne besturing – aanraakscherm
- Snel de belangrijkste instellingen kiezen – programma Favorieten
- Uitmuntend mangelen – flexibel gelagerde mulde

\* Bij 50% restvocht – specificaties conform DIN 11 902: de mangelcapaciteit die in het ideale geval kan worden bereikt, hangt af van de randvoorwaarden zoals soort wasgoed en ervaring van het bedienend personeel.


EAN: 4002516367628 / Materiaalnummer: 11606180 / Oud Materiaalnummer: 53421108SOM

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Wasinvoer aan voorzijde, uitvoer wasgoed aan achterzijde
Tegen muur te plaatsen	•
Serie	Professional
Ommanteling	Ijzergrijs
Diameter strijkrol in mm	365
Werkbreedte in mm	2040
Muldemateriaal	Aluminium
Bewikkeling	Lamelveerbewikkeling
Mangeldoek	Aramide naaldviltdoek
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Maximale mangelcapaciteit bij 25% restvocht in kg/uur	113,0
Maximale mangelcapaciteit bij 50% restvocht in kg/uur	67,0
Geteste bedrijfsuren	20000
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	Touchscreen
Touchscreen (optie)	Touch-Display PRI
Programma-instelling	Instelling vastgelegde programmaparameters
Minimale mangelsnelheid, regelbaar in m/ minuut	1,5
Maximale mangelsnelheid, regelbaar in m/ minuut	5,4
Instelbare temperatuur	Zonder standen
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3 AC 400V 50-60HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	22,90
Totale aansluitwaarde in kW	23,50
Zekering in A	50
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, hoogte in mm	1110
Buitenmaat, breedte in mm	2759
Buitenmaat, diepte in mm	1441
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1388
Buitenmaat, brutobreedte in mm	2866
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1096
Nettogewicht in kg	458
Brutogewicht in kg	537
Maximale vloerbelasting in N	4493
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op werkplek	56 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	13,70
<b>Uitvoering</b>	
Gepatenteerde uitvoertafel EasyFold	•

## PRI 421 [EL SOM LAM IB RF]

Mangel, elektro

met lamellenbewikkeling, singelvoer en wasterugvoer voor marinegebruik.



EAN: 4002516367628 / Materiaalnummer: 11606180 /  
Oud Materiaalnummer: 53421108SOM

Verlenging uitvoertafel (optie)	•
HPC-mulde	•
Automatische vingerbeveiliging/vingerbeveiliging	•
Voetpedaal FlexControl	•
Invoertafel met singels	•
Wasafwerpers	•
Wasgoedbak	•
Wasterugvoer	•
Kap (optie)	•
Favoriet programma	•
Detectie verkeerde invoer	•
Luchtvering	•
Paufunctie	•
Hoge persdruk	•
Melding muldereiniging en waxen	•
Noodschakelaar	•
Onderhoudsset APRI 319 voor de mulde wordt meegeleverd	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Recyclingpercentage in %	98
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IPX0	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•