


PRI 421 [EL LAM IB]

Mangel, elektro
met lamellenbewikkeling en singelinvoer.



- Capaciteit 113.0 kg/u*, roldiameter 365 mm, werkbreedte 2040 mm
- Uitstekende finish dankzij HPC-mulde
- Moderne besturing – aanraakscherm
- Snel de belangrijkste instellingen kiezen – programma Favorieten
- Uitmuntend mangelen – flexibel gelagerde mulde

* Bij 25% restvocht – specificaties conform DIN 11 902: de mangelcapaciteit die in het ideale geval kan worden bereikt, hangt af van de randvoorwaarden zoals soort wasgoed en ervaring van het bedienend personeel.

EAN: 4002516366584 / Materiaalnummer: 11606780 / Oud Materiaalnummer: 53421104EU

Model en uitvoering	
Model	Wasinvoer aan voorzijde, uitvoer wasgoed aan achterzijde
Serie	Professional
Ommanteling	Ijzergrijs
Diameter strijkrol in mm	365
Werkbreedte in mm	2040
Muldemateriaal	Aluminium
Bewikkeling	Lamelveerbewikkeling
Mangeldoek	Aramide naaldviltdoek
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor offshore	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale mangelcapaciteit bij 25% restvocht in kg/uur	113,0
Geteste bedrijfsuren	20000
Besturing	
Soort besturing	Touchscreen
Touchscreen (optie)	Touch-Display PRI
Programma-instelling	Instelling vastgelegde programmaparameters
Minimale mangelsnelheid, regelbaar in m/minuut	1,5
Maximale mangelsnelheid, regelbaar in m/minuut	5,4
Instelbare temperatuur	Zonder standen
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50-60HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	22,90
Totale aansluitwaarde in kW	23,50
Zekering in A	50
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	1110
Buitenmaat, breedte in mm	2759
Buitenmaat, diepte in mm	1441
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1388
Buitenmaat, brutobreedte in mm	2866
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1096
Nettogewicht in kg	422
Brutogewicht in kg	501
Maximale vloerbelasting in N/m ²	4140
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	56 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	13,70
Uitvoering	
Gepatenteerde uitvoertafel EasyFold	•
Verlenging uitvoertafel (optie)	•
HPC-mulde	•

PRI 421 [EL LAM IB]

Mangel, elektro

met lamellenbewikkeling en singelinvoer.



EAN: 4002516366584 / Materiaalnummer: 11606780 / Oud Materiaalnummer: 53421104EU

Vingerbeveiliging/beschermlijst	•
Voetpedaal FlexControl	•
Invoertafel met singels	•
Wasafwerpers	•
Wasgoedbak	•
Terugvoer wasgoed (optie)	•
Kap (optie)	•
Favoriet programma	•
Detectie verkeerde invoer	•
Luchtvering	•
Paufunctie	•
Hoge persdruk	•
Melding muldereiniging en waxen	•
Noodschakelaar	•
Onderhoudsset APRI 319 voor de mulde wordt meegeleverd	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Normen, keur- en kenmerken	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IPX0	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•