


PRI 418 [EL SOM LAM IB RF]

Mangel, elektro

met lamellenbewikkeling, singel invoer en wasterugvoer voor marinegebruik.



- Capaciteit 104.0 kg/h kg/u*, roldiameter 365 mm, werkbreedte 1750 mm
- Snelle afkoeling van het textiel – EasyFold-afneemtafel
- Moderne besturing – aanraakscherm
- Snel de belangrijkste instellingen kiezen – programma Favorieten
- Uitmuntend mangelen – flexibel gelagerde mulde

* Bij 25% restvocht – specificaties conform DIN 11 902: de mangelcapaciteit die in het ideale geval kan worden bereikt, hangt af van de randvoorwaarden zoals soort wasgoed en ervaring van het bedienend personeel.


EAN: 4002516367772 / Materiaalnummer: 11606890 / Oud Materiaalnummer: 53418107SOM

Model en uitvoering	
Model	Wasinvoer aan voorzijde, uitvoer wasgoed aan achterzijde
Tegen muur te plaatsen	•
Serie	Professional
Ommanteling	IJzergrijs
Diameter strijkrol in mm	365
Werkbreedte in mm	1750
Muldemateriaal	Aluminium
Bewikkeling	Lamelveerbewikkeling
Mangeldoek	Aramide naaldviltdoek
Toepassing	
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale mangelcapaciteit bij 25% restvocht in kg/uur	104,0
Maximale mangelcapaciteit bij 50% restvocht in kg/uur	63,0
Geteste bedrijfsuren	20000
Besturing	
Soort besturing	Touchscreen
Touchscreen (optie)	Touch-Display PRI
Programma-instelling	Instelling vastgelegde programmaparameters
Minimale mangelsnelheid, regelbaar in m/minuut	1,5
Maximale mangelsnelheid, regelbaar in m/minuut	5,4
Instelbare temperatuur	Zonder standen
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3 AC 450V 50-60HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	22,40
Totale aansluitwaarde in kW	23,00
Zekering in A	50
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3 AC 440V 50-60HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	21,40
Totale aansluitwaarde in kW	22,00
Zekering in A	50
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	1110
Buitenmaat, breedte in mm	2469
Buitenmaat, diepte in mm	1441
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1388
Buitenmaat, brutobreedte in mm	2576
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1096
Nettogewicht in kg	444
Brutogewicht in kg	521
Maximale vloerbelasting in N	4356

PRI 418 [EL SOM LAM IB RF]

Mangel, elektro

met lamellenbewikkeling, singelvoer en wasterugvoer voor marinegebruik.



EAN: 4002516367772 / Materiaalnummer: 11606890 /
Oud Materiaalnummer: 53418107SOM

Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	56 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	12,60
Uitvoering	
Gepatenteerde uitvoertafel EasyFold	•
Verlenging uitvoertafel (optie)	•
HPC-mulde	•
Automatische vingerbeveiliging/vingerbeveiliging	•
Voetpedaal FlexControl	•
Invoertafel met singels	•
Wasafwerpers	•
Wasgoedbak	•
Wasterugvoer	•
Kap (optie)	•
Favoriet programma	•
Detectie verkeerde invoer	•
Luchtvering	•
Paufunctie	•
Hoge persdruk	•
Melding muldereiniging en waxen	•
Noodschakelaar	•
Onderhoudsset APRI 319 voor de mulde wordt meegeleverd	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	98
Aansluitmogelijkheden	
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
Normen, keur- en kenmerken	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IPX0	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•