

## PRI 318 [EL LAM IB RF]

Mangel, elektro

met lamellenbewikkeling, singel invoer en wasterugvoer.



- Capaciteit 87.0 kg/u\*, roldiameter 300 mm, werkbreedte 1750 mm
- Snelle afkoeling van het textiel – EasyFold-afneemtafel
- Moderne besturing – aanraakscherm
- Snel de belangrijkste instellingen kiezen – programma Favorieten
- Uitmuntend mangelen – flexibel gelagerde mulde

\* Bij 25% restvocht – specificaties conform DIN 11 902: de mangelcapaciteit die in het ideale geval kan worden bereikt, hangt af van de randvoorwaarden zoals soort wasgoed en ervaring van het bedienend personeel.


EAN: 4002516367888 / Materiaalnummer: 11607830 / Oud Materiaalnummer: 53318104EU

| Model en uitvoering                                   |  |
|---|--|
| Model   | Wasinvoer aan voorzijde, uitvoer wasgoed aan achterzijde |
| Tegen muur te plaatsen                                | •  |
| Serie   | Professional   |
| Ommanteling   | IJzergrijs   |
| Diameter strijkrol in mm                              | 300  |
| Werkbreedte in mm                                     | 1750   |
| Muldemateriaal  | Aluminium  |
| Bewikkeling   | Lamelveerbewikkeling                                     |
| Mangeldoek  | Aramide naaldviltdoek                                    |
| Toepassing  |  |
| Geschikt voor hotels en restaurants                   | •  |
| Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen        | •  |
| Geschikt voor wasserijen                              | •  |
| Geschikt voor ziekenhuizen                            | •  |
| Geschikt voor offshore                                | •  |
| Capaciteitsgegevens                                   |  |
| Maximale mangelcapaciteit bij 25% restvocht in kg/uur | 87,0   |
| Geteste bedrijfsuren                                  | 20000  |
| Besturing   |  |
| Soort besturing                                       | Touchscreen  |
| Touchscreen (optie)                                   | Touch-Display PRI  |
| Programma-instelling                                  | Instelling vastgelegde programmaparameters               |
| Minimale mangelsnelheid, regelbaar in m/minuut        | 1,2  |
| Maximale mangelsnelheid, regelbaar in m/minuut        | 4,6  |
| Instelbare temperatuur                                | Zonder standen   |
| Standaard elektrische aansluiting                     |  |
| Verwarmingsoort                                       | Elektrisch   |
| Elektrische aansluiting                               | 3N AC 400V 50-60HZ                                       |
| Vermogen elektrische verwarming in kW                 | 17,00  |
| Totale aansluitwaarde in kW                           | 18,30  |
| Zekering in A   | 35   |
| Afmetingen en gewicht                                 |  |
| Buitenmaat, hoogte in mm                              | 1110   |
| Buitenmaat, breedte in mm                             | 2469   |
| Buitenmaat, diepte in mm                              | 1377   |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                         | 1388   |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm                        | 2576   |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                         | 1096   |
| Nettogewicht in kg                                    | 415  |
| Brutogewicht in kg                                    | 492  |
| Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>           | 4071   |
| Emissiewaarden  |  |
| Geluidsemissieniveau op werkplek                      | 56 dB(A) re 20 µPa                                       |
| Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur                    | 10,80  |
| Uitvoering  |  |
| Gepatenteerde uitvoertafel EasyFold                   | •  |
| Verlenging uitvoertafel (optie)                       | •  |

PRI 318 [EL LAM IB RF]

Mangel, elektro

met lamellenbewikkeling, singel invoer en wasterugvoer.



EAN: 4002516367888 / Materiaalnummer: 11607830 / Oud Materiaalnummer: 53318104EU

|  |   |
|--|---|
| HPC-mulde  | • |
| Vingerbeveiliging/beschermlijst                        | • |
| Voetpedaal FlexControl                                 | • |
| Invoertafel met singels                                | • |
| Wasafwerpers   | • |
| Wasgoedbak   | • |
| Wasterugvoer   | • |
| Favoriet programma                                     | • |
| Detectie verkeerde invoer                              | • |
| Luchtvering  | • |
| Pauzefunctie   | • |
| Hoge persdruk  | • |
| Melding muldereiniging en waxen                        | • |
| Noodschakelaar   | • |
| Onderhoudsset APRI 319 voor de mulde wordt meegeleverd | • |
| Niet van het apparaat afhankelijke accessoires         | • |
| <b>Aansluitmogelijkheden</b>                           |   |
| Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)      | • |
| <b>Normen, keur- en kenmerken</b>                      |   |
| VDE  | • |
| CE   | • |
| WEEE   | • |
| VDE-EMC  | • |
| Bescherming tegen opspattend water IPX0                | • |
| UKCA   | • |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG        | • |