


PRI 318 [EL SOM LAM IB RF]

Mangel, elektro

met lamellenbewikkeling, singel invoer en wasterugvoer voor marinegebruik.



- Capaciteit 87.0 kg/h kg/u*, roldiameter 300 mm, werkbreedte 1750 mm
- Snelle afkoeling van het textiel – EasyFold-afneemtafel
- Moderne besturing – aanraakscherm
- Snel de belangrijkste instellingen kiezen – programma Favorieten
- Uitmuntend mangelen – flexibel gelagerde mulde

* Bij 25% restvocht – specificaties conform DIN 11 902: de mangelcapaciteit die in het ideale geval kan worden bereikt, hangt af van de randvoorwaarden zoals soort wasgoed en ervaring van het bedienend personeel.

EAN: 4002516368526 / Materiaalnummer: 11607870 / Oud Materiaalnummer: 53318109SOM

| Model en uitvoering | |
|---|--|
| Model | Wasinvoer aan voorzijde, uitvoer wasgoed aan achterzijde |
| Tegen muur te plaatsen | • |
| Serie | Professional |
| Ommanteling | Ijzergrijs |
| Diameter strijkrol in mm | 300 |
| Werkbreedte in mm | 1750 |
| Muldemateriaal | Aluminium |
| Bewikkeling | Lamelveerbewikkeling |
| Mangeldoek | Aramide naaldviltdoek |
| Toepassing | |
| Geschikt voor offshore | • |
| Geschikt voor marine | • |
| Capaciteitsgegevens | |
| Maximale mangelcapaciteit bij 25% restvocht in kg/uur | 87,0 |
| Maximale mangelcapaciteit bij 50% restvocht in kg/uur | 51,0 |
| Geteste bedrijfsuren | 20000 |
| Besturing | |
| Soort besturing | Touchscreen |
| Touchscreen (optie) | Touch-Display PRI |
| Programma-instelling | Instelling vastgelegde programmaparameters |
| Minimale mangelsnelheid, regelbaar in m/ minuut | 1,2 |
| Maximale mangelsnelheid, regelbaar in m/ minuut | 4,6 |
| Instelbare temperatuur | Zonder standen |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Verwarmingsoort | Elektrisch |
| Elektrische aansluiting | 3N AC 400V 50-60HZ |
| Vermogen elektrische verwarming in kW | 17,00 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 18,30 |
| Zekering in A | 35 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, hoogte in mm | 1110 |
| Buitenmaat, breedte in mm | 2469 |
| Buitenmaat, diepte in mm | 1377 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 1388 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 2576 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 1096 |
| Nettogewicht in kg | 415 |
| Brutogewicht in kg | 492 |
| Maximale vloerbelasting in N | 4071 |
| Emissiewaarden | |
| Geluidsemissieniveau op werkplek | 56 dB(A) re 20 µPa |
| Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h | 10,80 |
| Uitvoering | |
| Gepatenteerde uitvoertafel EasyFold | • |

PRI 318 [EL SOM LAM IB RF]

Mangel, elektro

met lamellenbewikkeling, singelvoer en wasterugvoer voor marinegebruik.



EAN: 4002516368526 / Materiaalnummer: 11607870 /
Oud Materiaalnummer: 53318109SOM

| | |
|--|----|
| Verlenging uitvoertafel (optie) | • |
| HPC-mulde | • |
| Automatische vingerbeveiliging/vingerbeveiliging | • |
| Voetpedaal FlexControl | • |
| Invoertafel met singels | • |
| Wasafwerpers | • |
| Wasgoedbak | • |
| Wasterugvoer | • |
| Kap (optie) | • |
| Favoriet programma | • |
| Detectie verkeerde invoer | • |
| Luchtvering | • |
| Paufunctie | • |
| Hoge persdruk | • |
| Melding muldereiniging en waxen | • |
| Noodschakelaar | • |
| Onderhoudsset APRI 319 voor de mulde wordt meegeleverd | • |
| Niet van het apparaat afhankelijke accessoires | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Recyclingpercentage in % | 98 |
| Aansluitmogelijkheden | |
| Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie) | • |
| Normen, keur- en kenmerken | |
| VDE | • |
| CE | • |
| WEEE | • |
| VDE-EMC | • |
| Bescherming tegen opspattend water IPX0 | • |
| UKCA | • |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG | • |