

APWM 900

RVS pluizenfilter

voor het filteren van pluizen en grove deeltjes uit het spoelwater.



- Te gebruiken bij sterk vervuild textiel
- Volume van ca. 70 liter, plaatsingshoogte instelbaar van 0–250 mm
- Om aan te sluiten op wasmachines op een sokkel
- Gemakkelijk verwijderbaar pluizenfilter van roestvrij staal
- Aansluitstuk Ø 7,5 cm

EAN: 4002516376668 / Materiaalnummer: 11637370 / Oud Materiaalnummer: 59510045D

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Cat. apparaten/accessoires	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•

APWM 900

RVS pluizenfilter

voor het filteren van pluizen en grove deeltjes uit het spoelwater.



EAN: 4002516376668 / Materiaalnummer: 11637370 / Oud Materiaalnummer: 59510045D

PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Productcategorie	
Pluizenfilters	•
Producteigenschappen	
Elektrische aansluiting	OHNE
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	543
Buitenmaat, nettobreedte in mm	310
Buitenmaat, nettodiepte in mm	648
Buitenmaat, brutohoogte in mm	585
Buitenmaat, brutobreedte in mm	330
Buitenmaat, brutodiepte in mm	700
Nettogewicht [kg]	14,50
Brutogewicht in kg	15,50