

## PWM 916 [EL DV DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerklep en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.



- Trommelvolume 140 l, maximaal belading 16.0 kg
- Optimale reiniging en verbruik – innovatieve Miele techniek
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en wifi

EAN: 4002516391593 / Materiaalnummer: 11682940 / Oud Materiaalnummer: 51916007SOM

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	16,0
Vulverhouding	1:9
Belading in kg	16,0
Trommelvolume in l	140
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Innovatieve buitentrommel	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0 van roestvrij staal	•
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	6,20
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	5,90
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	99,2
Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	182,2
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	2,24
Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	3,21
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	49
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	94,4
Waterverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	178,1
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,96
Energieverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	1,33
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	43
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	92,8
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	1,60
Programmaduur bij aansluiting op koud water in het ECO-programma in min.	34

## PWM 916 [EL DV DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerklep en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.



EAN: 4002516391593 / Materiaalnummer: 11682940 / Oud Materiaalnummer: 51916007SOM

Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	91,2
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,48
Programmaduur bij aansluiting op warm water in het ECO-programma in min.	32
Programmaduur bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	53
Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	47
Restvocht bij koud spoelen in %	46
Restvocht bij warm spoelen in %	42
Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	25
Toerental in toeren per minuut	1120
g-factor	502
Geteste bedrijfsuren	30000
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	M Touch Pro Plus
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht bij programmastart	•
<b>Basis-/ doelgroepprogramma's</b>	
Basisprogramma's	•
<b>Dosering</b>	
Wasmiddellade	3 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3 AC 480V 60HZ
Vermogen in kW	15,10
Totale aansluitwaarde in kW	15,70
Zekering in A	25
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	3 AC 440V 60HZ
Vermogen in kW	12,80
Totale aansluitwaarde in kW	13,40
Zekering in A	25
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	3x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4" schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70

## PWM 916 [EL DV DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerklap en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.

EAN: 4002516391593 / Materiaalnummer: 11682940 /  
Oud Materiaalnummer: 51916007SOM

<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1450
Buitenmaat, nettobreedte in mm	924
Buitenmaat, nettodiepte in mm	835
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1585
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1130
Nettogewicht in kg	356,0
Brutogewicht in kg	376
Maximale vloerbelasting in N	5277
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op werkplek	65 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	6,48
<b>Uitvoering</b>	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
3-dimensionale onbalansbewaking	•
Desinfecteren	•
Efficiënte meeneemribben	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Veer-in-veersysteem	•
Temperatuurregeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Weegsysteem (optie)	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleurkader	•
Efficiënt centrifugeren	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Recyclingpercentage in %	92
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
Waterterugwinning (optie)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•
<b>Capaciteiten</b>	
Volgelaatsmaskers [aantal]	13
Inzethelm [Aantal]	4
Bedrijfskleding [aantal]	2
Rescuewear jassen [aantal]	3
Chemiepakken [aantal]	1

## PWM 916 [EL DV DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerklep en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.



EAN: 4002516391593 / Materiaalnummer: 11682940 /  
Oud Materiaalnummer: 51916007SOM

Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	3
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	3
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	355
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	82
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	71
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	130
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	91
Mops, kantoor, 100 g [aantal]	160
Mops, trap, 150 g [aantal]	105
Paardendekens zomer [aantal]	3

### Normen, keur- en kenmerken

CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
UKCA	•
WEEE	•
EAC	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•