

PWM 916 [EL DV DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerklep en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoeepassingen.



- Trommelvolume 140 l, maximaal belading 16.0 kg
- Optimale reiniging en verbruik – innovatieve Miele techniek
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en wifi

EAN: 4002516391609 / Materiaalnummer: 11682960 / Oud Materiaalnummer: 51916008SOM

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	16,0
Vulverhouding	1:9
Belading in kg	16,0
Trommelvolume in l	140
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Innovatieve buitentrommel	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0 van roestvrij staal	•
Toepassing	
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	6,20
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	5,90
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	99,2
Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	182,2
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	2,24
Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	3,21
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	49
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	94,4
Waterverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	178,1
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,96
Energieverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	1,33
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	43
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	92,8
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	1,60
Programmaduur bij aansluiting op koud water in het ECO-programma in min.	34

PWM 916 [EL DV DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerklep en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.



EAN: 4002516391609 / Materiaalnummer: 11682960 / Oud Materiaalnummer: 51916008SOM	
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	91,2
Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,48
Programmaduur bij aansluiting op warm water in het ECO-programma in min.	32
Programmaduur bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	53
Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	47
Restvocht bij koud spoelen in %	46
Restvocht bij warm spoelen in %	42
Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	25
Toerental in toeren per minuut	1120
g-factor	502
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Soort besturing	M Touch Pro Plus
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht bij programmastart	•
Basis-/ doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3 AC 400V 50 HZ
Vermogen in kW	14,00
Totale aansluitwaarde in kW	14,60
Zekering in A	25
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3 AC 400V 60 HZ
Vermogen in kW	14,00
Totale aansluitwaarde in kW	14,60
Zekering in A	25
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	3x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4" schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70

PWM 916 [EL DV DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerklap en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoeepassingen.

EAN: 4002516391609 / Materiaalnummer: 11682960 /
Oud Materiaalnummer: 51916008SOM

Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1450
Buitenmaat, nettobreedte in mm	924
Buitenmaat, nettodiepte in mm	835
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1585
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1130
Nettogewicht in kg	347,0
Brutogewicht in kg	367
Maximale vloerbelasting in N	5189
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	65 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	6,48
Uitvoering	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
3-dimensionale onbalansbewaking	•
Desinfecteren	•
Efficiënte meeneemribben	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Veer-in-veersysteem	•
Temperatuurregeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Weegsysteem (optie)	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleurkader	•
Efficiënt centrifugeren	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	92
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
Waterterugwinning (optie)	•
LAN	•
Wifi	•
Connector Box	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	13
Inzethelm [Aantal]	4
Bedrijfskleding [aantal]	2
Rescuewear jassen [aantal]	3
Chemiepakken [aantal]	1

PWM 916 [EL DV DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerklep en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.



EAN: 4002516391609 / Materiaalnummer: 11682960 /
Oud Materiaalnummer: 51916008SOM

Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	3
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	3
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	355
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	82
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	71
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	130
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	91
Mops, kantoor, 100 g [aantal]	160
Mops, trap, 150 g [aantal]	105
Paardendekens zomer [aantal]	3

Normen, keur- en kenmerken

CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
UKCA	•
WEEE	•
EAC	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•