

PWM 916 [EL DV DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerlep en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.



- Trommelvolume 140 l, maximaal belading 16.0 kg
- Optimale reiniging en verbruik – innovatieve Miele techniek
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en wifi

EAN: 4002516392514 / Materiaalnummer: 11682970 /
Oud Materiaalnummer: 51916001SOM

| Model en uitvoering | |
|--|------------------|
| Model | Voorlader |
| Serie | Performance Plus |
| Front | Roestvrij staal |
| Kleur bedieningspaneel | Roestvrij staal |
| Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg | 16,0 |
| Vulverhouding | 1:9 |
| Belading in kg | 16,0 |
| Trommelvolume in l | 140 |
| Deuropening [Ø] in mm | 415 |
| Openingshoek deur in graden | 180 |
| Draairichting deur | rechts |
| Automatische deurvergrendeling | • |
| Innovatieve buitentrommel | • |
| Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar | • |
| Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0 van roestvrij staal | • |
| Toepassing | |
| Geschikt voor offshore | • |
| Geschikt voor marine | • |
| Capaciteitsgegevens | |
| Geteste antivirale werking | • |
| Geteste hygiëne | • |
| Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg | 6,20 |
| Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg | 0,14 |
| Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg | 5,90 |
| Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg | 0,06 |
| Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l | 99,2 |
| Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l | 182,2 |
| Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh | 2,24 |
| Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh | 3,21 |
| Programmaduur bij aansluiting op koud water in min. | 49 |
| Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l | 94,4 |
| Waterverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in l | 178,1 |
| Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh | 0,96 |
| Energieverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh | 1,33 |
| Programmaduur bij aansluiting op warm water in min. | 43 |
| Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in l | 92,8 |
| Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh | 1,60 |
| Programmaduur bij aansluiting op koud water in het ECO-programma in min. | 34 |

PWM 916 [EL DV DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerklep en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.



| | |
|---|------------------------------------|
| EAN: 4002516392514 / Materiaalnummer: 11682970 / Oud Materiaalnummer: 51916001SOM | |
| Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in l | 91,2 |
| Energieverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh | 0,48 |
| Programmaduur bij aansluiting op warm water in het ECO-programma in min. | 32 |
| Programmaduur bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in min. | 53 |
| Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min. | 47 |
| Restvocht bij koud spoelen in % | 46 |
| Restvocht bij warm spoelen in % | 42 |
| Restvocht bij de behandeling van dweilen in % | 25 |
| Toerental in toeren per minuut | 1120 |
| g-factor | 502 |
| Geteste bedrijfsuren | 30000 |
| Besturing | |
| Soort besturing | M Touch Pro Plus |
| Programmeerbaarheid | Vrij programmeerbaar |
| Maximale voorprogrammering in uren | Vrij te kiezen |
| Resttijdindicatie | • |
| Weergave programmaverloop | • |
| Instelbare displaytalen | • |
| Mogelijkheid voor invoer van gewicht bij programmastart | • |
| Basis-/ doelgroepprogramma's | |
| Basisprogramma's | • |
| Dosering | |
| Wasmiddellade | 3 vakken |
| Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal] | 12 |
| Sensor leegmelding | • |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Verwarmingsoort | Elektrisch |
| Elektrische aansluiting | 3N AC 400V 50HZ |
| Vermogen in kW | 14,00 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 14,60 |
| Zekering in A | 25 |
| Mogelijke spanningsvariant 1 | |
| Elektrische aansluiting | 3N AC 400V 60HZ |
| Vermogen in kW | 14,00 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 14,60 |
| Zekering in A | 25 |
| Wateraansluiting/-afvoer | |
| Koud water [aantal] | 3x 1/2" met 3/4"-schroefkopp. |
| Warm water [aantal] | 1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp. |
| Hard water (optie) [aantal] | 2 x 1/2" met 3/4" schroefkoppeling |
| Afvoerklep | DN 70 |

PWM 916 [EL DV DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerlep en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoepassingen.

EAN: 4002516392514 / Materiaalnummer: 11682970 /
Oud Materiaalnummer: 51916001SOM

| Afmetingen en gewicht | |
|--|--------------------|
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 1450 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 924 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 835 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 1585 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 1090 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 1130 |
| Nettogewicht in kg | 337,0 |
| Brutogewicht in kg | 357 |
| Maximale vloerbelasting in N | 5091 |
| Emissiewaarden | |
| Geluidsemissieniveau op werkplek | 65 dB(A) re 20 µPa |
| Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h | 6,48 |
| Uitvoering | |
| Gepatenteerd voorcentrifugeren | • |
| Doekbehandeling | • |
| 3-dimensionale onbalansbewaking | • |
| Desinfecteren | • |
| Efficiënte meeneemribben | • |
| EcoSpeed | • |
| BoostSpin | • |
| Veer-in-veersysteem | • |
| Temperatuurregeling | • |
| Speciale verwarmingselementen | • |
| Beladingsautomaat+ | • |
| Flowmeter (optie) | • |
| Weegstelsel (optie) | • |
| Trommel bijvullen | • |
| Programmakeuze via kleurkader | • |
| Efficiënt centrifugeren | • |
| Noodschakelaar | • |
| Niet van het apparaat afhankelijke accessoires | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Recyclingpercentage in % | 92 |
| Aansluitmogelijkheden | |
| Betaalsysteem (optie) | • |
| Optische interface voor servicetoegang | • |
| Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie) | • |
| Waterterugwinning (optie) | • |
| LAN | • |
| Wifi | • |
| Connector Box | • |
| Capaciteiten | |
| Volgelaatsmaskers [aantal] | 13 |
| Inzethelm [Aantal] | 4 |
| Bedrijfskleding [aantal] | 2 |
| Rescuewear jassen [aantal] | 3 |
| Chemiepakken [aantal] | 1 |

PWM 916 [EL DV DD SOM]

Professional wasmachine, elektrisch verwarmd, met afvoerklep en wasmiddellade, M Touch Pro Plus, vrij programmeerbaar, marinetoeepassingen.



EAN: 4002516392514 / Materiaalnummer: 11682970 /
Oud Materiaalnummer: 51916001SOM

| | |
|---|-----|
| Synthetische dekbedden [aantal] | 1 |
| Synthetische kussens [aantal] | 3 |
| Donsdekbedden [aantal] | 1 |
| Donzen kussens [aantal] | 3 |
| Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal] | 355 |
| Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal] | 82 |
| Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal] | 71 |
| Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal] | 130 |
| Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal] | 91 |
| Mops, kantoor, 100 g [aantal] | 160 |
| Mops, trap, 150 g [aantal] | 105 |
| Paardendekens zomer [aantal] | 3 |
| Normen, keur- en kenmerken | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| Bescherming tegen opspattend water IP x4 | • |
| UKCA | • |
| WEEE | • |
| EAC | • |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG | • |