

PW 6241 [D ind.]

Wasautomaat, met stoom verwarmd (indirect)

met vrij programmeerbare besturing voor de hoogste flexibiliteit.



- Trommelvolume 240 l, belading 24.0 kg
- Zeer veelzijdig, speciale wasprogramma's
- Zeer behoudzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Bijzonder efficiënt – laag water- en stroomverbruik
- Optimale centrifugeerresultaten – restvocht 43%*, g-factor541

* Aanduiding restvocht op basis van warm spoelen in de laatste spoelfase.

EAN: 4002516398295 / Materiaalnummer: 11703480 /
Oud Materiaalnummer: 51624144ZER

Model en uitvoering

Model	Voorlader
Serie	Professional
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Vulverhouding	1:10
Belading in kg	24,0
Trommelvolume in l	240
Deuropening [Ø] in mm	430
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	rechts
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
SoftCare-trommel van roestvrij staal	•

Toepassing

Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor zorginstellingen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•

Capaciteitsgegevens

Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	9,00
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	8,80
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	216,0
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	211,0
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	212,3
Waterverbruik in het ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	212,5
Restvocht bij koud spoelen in %	46
Restvocht bij warm spoelen in %	43
Toerental in toeren per minuut	1100
g-factor	541
Geteste bedrijfsuren	30000

Besturing

Soort besturing	Profitronic M
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•

PW 6241 [D ind.]

Wasautomaat, met stoom verwarmd (indirect)

met vrij programmeerbare besturing voor de hoogste flexibiliteit.



EAN: 4002516398295 / Materiaalnummer: 11703480 /

Oud Materiaalnummer: 51624144ZER

Basis-/ doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor facility management	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor sportclubkantines	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
Doseermodule voor vloeibaar reinigingsmiddel (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Stoom indirect
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50-60HZ
Vermogen stoomverwarming in kW	50,00
Totale aansluitwaarde in kW	6,10
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	2x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerklep	DN 70
Stoomaansluiting	
Stoomaansluiting	2 x 1/2"
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1643
Buitenmaat, nettobreedte in mm	1089
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1250
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1700
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1336
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1530
Nettogewicht in kg	642,0
Brutogewicht in kg	693
Maximale vloerbelasting in N	8873
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	78 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	4,70
Uitvoering	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•

PW 6241 [D ind.]

Wasautomaat, met stoom verwarmd (indirect)

met vrij programmeerbare besturing voor de hoogste flexibiliteit.



EAN: 4002516398295 / Materiaalnummer: 11703480 /

Oud Materiaalnummer: 51624144ZER

Onbalansbewaking	•
Temperatuurregeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Communicatieschacht	•
Efficiënt centrifugeren	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	96
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Interfacemodule RS 232 (optie)	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
Registratie van bedrijfsgegevens	•
Waterterugwinning (optie)	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	19
Bedrijfskleding [aantal]	4
Rescuewear jassen [aantal]	6
Chemiepakken [aantal]	4
Synthetische dekbedden [aantal]	3
Synthetische kussens [aantal]	6
Donsdekbedden [aantal]	3
Donzen kussens [aantal]	6
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	546
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	126
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	109
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	200
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	141
Paardendekens zomer [aantal]	4
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
RCM	•
EAC	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•