

DG 2840

Inbouwstoomoven

voor gezond koken met automatische programma's.



- Segment-display met sensorbediening – EasySensor
- Perfecte resultaten – DualSteam-stoomtechnologie
- Succes voor elk gerecht gegarandeerd – automatische programma's
- Eenvoudige bereiding van een compleet gerecht – menu koken
- Veel ruimte – 40 l roestvrijstalen ovenruimte

EAN: 4002516422020 / Materiaalnummer: 11708580 /
Oud Materiaalnummer: 23284040BNE

Model	
Kleur apparaat	Roestvrij staal met CleanSteel
Model en design	
Inbouwstoomoven	•
PureLine	•
Voordelen	
Externe stoomopwekker	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding aan te passen	•
Functies	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Stomen	•
Verwarmen	•
Eco-stomen	•
Bedieningsgemak	
Display	EasySensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
Bereiden onafhankelijk van de hoeveelheid	•
Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd	•
Menu koken	•
Stoomreductie voor einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Individuele instellingen	•
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Roestvrijstalen ovenruimte met lijnstructuur	•
Externe stoomopwekker	•
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem	•
Snelsluiting voor geleiderails	•
Uitneembare geleiderails	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
DualSteam	•
Uitneembaar waterreservoir met Push2Release-mechanisme	•
Waterreservoir inhoud in l	1,5
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Wasemkoeling	•
Technische gegevens	
L-ovenruimte	•
Inhoud van de oven in l	40
Aantal niveaus	4
Draairichting deur	Onder

DG 2840

Inbouwstoomoven

voor gezond koken met automatische programma's.




EAN: 4002516422020 / Materiaalnummer: 11708580 /


Oud Materiaalnummer: 23284040BNE

Temperatuurregeling stoomoven min. in °C	40
Temperatuurregeling stoomoven max. in °C	100
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	450
Nishoogte in mm max.	452
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 455 x 569
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	455
Diepte in mm	569
Gewicht in kg	26,8
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2
Meegeleverde accessoires	
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen met gaatjes	2
Roestvrijstalen stoomovenpannen zonder gaatjes	1
DGG 50 40	
Bak- en braadrooster	1
Opvangschaal DGG 100 40	1
Ontkalkingstabletten	2

DG 2840
Inbouwstoomoven
voor gezond koken met automatische programma's.



side view DG DGM, installation drawings



Installation DG, installation drawing