

DG 7240

Inbouwstoomoven

voor gezond koken met automatische programma's en netwerk.



- Display met gewone tekst en sensorbediening – DirectSensor S
- Perfecte resultaten – DualSteam-stoomtechnologie
- Succes voor elk gerecht gegarandeerd – automatische programma's
- Eenvoudige bereiding van een compleet gerecht – menu koken
- Apparaat met WiFi – Miele@home

EAN: 4002516422068 / Materiaalnummer: 11708620 /
Oud Materiaalnummer: 23724040BNE

Model	
Kleur apparaat	Roestvrij staal met CleanSteel
Model en design	
Inbouwstoomoven	•
PureLine	•
Voordelen	
Externe stoomopwekker	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding aan te passen	•
Warmhouden	•
Functies	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Stomen	•
Verwarmen	•
Eco-stomen	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Bereiden onafhankelijk van de hoeveelheid	•
Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd	•
Menu koken	•
Stoomreductie voor einde bereidingstijd	•
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Roestvrijstalen ovenruimte met lijnstructuur	•
Externe stoomopwekker	•
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem	•
Snelsluiting voor geleiderails	•

DG 7240

Inbouwstoomoven

voor gezond koken met automatische programma's en netwerk.



EAN: 4002516422068 / Materiaalnummer: 11708620 /
Oud Materiaalnummer: 23724040BNE

Uitneembare geleiderails	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
DualSteam	•
Uitneembaar waterreservoir met Push2Release-mechanisme	•
Waterreservoir inhoud in l	1,5
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Wasemkoeling	•
Toetsvergrendeling	•
Technische gegevens	
L-ovenruimte	•
Inhoud van de oven in l	40
Aantal niveaus	4
Draairichting deur	Onder
Temperatuurregeling stoomoven min. in °C	40
Temperatuurregeling stoomoven max. in °C	100
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	450
Nishoogte in mm max.	452
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 455 x 569
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	455
Diepte in mm	569
Gewicht in kg	26,4
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2
Meegeleverde accessoires	
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen met gaatjes	2
Roestvrijstalen stoomovenpannen zonder gaatjes DGG 50 40	1
Bak- en braadrooster	1
Opvangschaal DGG 100 40	1
Ontkalkingstabletten	2

DG 7240

Inbouwstoomoven

voor gezond koken met automatische programma's en netwerk.



EAN: 4002516422068 / Materiaalnummer: 11708620 /
Oud Materiaalnummer: 23724040BNE

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


DG 7240

Inbouwstoomoven

voor gezond koken met automatische programma's en netwerk.



side view DG DGM, installation drawings



Installation DG, installation drawing