

DG 7440

Inbouwstoomoven

voor gezond koken met automatische programma's, netwerk en sous-vide garen.



- Groot tekstdisplay met sensorbediening – DirectSensor
- Perfecte resultaten – DualSteam-stoomtechnologie
- Succes voor elk gerecht gegarandeerd – automatische programma's
- Verlichting van de ovenruimte – 2 LED-spots
- Apparaat met WiFi – Miele@home

EAN: 4002516422082 / Materiaalnummer: 11708640 /  
Oud Materiaalnummer: 23744030BNE

<b>Model</b>	
Kleur apparaat	Grafietgrijs
<b>Model en design</b>	
Inbouwstoomoven	•
VitroLine	•
<b>Voordelen</b>	
Externe stoomopwekker	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding aan te passen	•
Warmhouden	•
<b>Funcities</b>	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Stomen	•
Sous-vide	•
Verwarmen	•
Eco-stomen	•
Speciale toepassingen	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Bereiden onafhankelijk van de hoeveelheid	•
Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd	•
Automatisch menu koken	•
Stoomreductie voor einde bereidingstijd	•
Dagtijdweergave	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Eigen programma's	•
Individuele instellingen	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20

DG 7440

Inbouwstoomoven

voor gezond koken met automatische programma's, netwerk en sous-vide garen.



EAN: 4002516422082 / Materiaalnummer: 11708640 /  
Oud Materiaalnummer: 23744030BNE

<b>Onderhoudscomfort</b>	
Roestvrijstalen ovenruimte met lijnstructuur	•
Externe stoomopwekker	•
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem	•
Snelsluiting voor geleiderails	•
Uitneembare geleiderails	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
<b>Stoomtechn./watertoevoer</b>	
DualSteam	•
Uitneembaar waterreservoir met Push2Release-mechanisme	•
Waterreservoir inhoud in l	1,5
<b>Veiligheid</b>	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Wasemkoeling	•
Toetsvergrendeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
L-ovenruimte	•
Inhoud van de oven in l	40
Aantal niveaus	4
Draairichting deur	Onder
Ovenverlichting	2 led-spots
Temperatuurregeling stoomoven min. in °C	40
Temperatuurregeling stoomoven max. in °C	100
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	450
Nishoogte in mm max.	452
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 455 x 569
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	455
Diepte in mm	569
Gewicht in kg	26,4
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2
Verlichting vervangen	Service
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen met gaatjes	2
Roestvrijstalen stoomovenpannen zonder gaatjes	1
DGG 50 40	
Bak- en braadrooster	1

DG 7440

Inbouwstoomoven

voor gezond koken met automatische programma's, netwerk en sous-vide garen.



EAN: 4002516422082 / Materiaalnummer: 11708640 /

Oud Materiaalnummer: 23744030BNE

Opvangschaal DGG 100 40

1

Ontkalkingstabletten

2

### Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

DG 7440

Inbouwstoomoven

voor gezond koken met automatische programma's, netwerk en sous-vide garen.



Installation DG, installation drawing