

DGM 7640

Stoomoven met magnetron

voor gezond koken en snel opwarmen met magnetron en menu koken.



- Touchdisplay met benaderingssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfecte resultaten – DualSteam-stoomtechnologie
- Gelijkmatische en snelle magnetronresultaten – Quick & Gentle
- Succes voor elk gerecht gegarandeerd – automatische programma's
- Kortere bereiding dankzij combinatie van stoom met magnetron

EAN: 4002516421917 / Materiaalnummer: 11708730 /
Oud Materiaalnummer: 23764034BNE

Model	
Kleur apparaat	Grafietgrijs
Model en design	
Stoomoven met magnetron	•
VitroLine	•
Voordelen	
Quick & Gentle	•
Externe stoomopwekker	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding aan te passen	•
Warmhouden	•
Functies	
Stomen	•
Magnetron	•
Quick Steam	•
Eco-stomen	•
Ontdooien	•
Verwarmen	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch S
Naderingssensor MotionReact	•
MotionReact: licht aan bij benadering	•
MotionReact: display aan bij benadering	•
MotionReact: geluidssignaal stopt bij benadering	•
MotionReact: detectie van meubelfronten	•
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Popcorn-functie	•
Bereiden onafhankelijk van de hoeveelheid	•
Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd	•
Automatisch menu koken	•
Stoomreductie voor einde bereidingstijd	•
Dagtijdweergave	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•

DGM 7640

Stoomoven met magnetron

voor gezond koken en snel opwarmen met magnetron en menu koken.



EAN: 4002516421917 / Materiaalnummer: 11708730 /

Oud Materiaalnummer: 23764034BNE

Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Quick-magnetron	•
Eigen programma's	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen ovenruimte met lijnstructuur	•
Externe stoomopwekker	•
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem	•
Onderhoudsprogramma Inweken	•
Snelsluiting voor geleiderails	•
Uitneembare geleiderails	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
DualSteam	•
Waterreservoir inhoud in l	1,5
Uitneembaar waterreservoir met Push2Release-mechanisme	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Wasemkoeling	•
Toetsvergrendeling	•
Technische gegevens	
Breedte in mm	595
L-ovenruimte	•
Inhoud van de oven in l	40
Aantal niveaus	4
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 455 x 569
Draairichting deur	Onder
Ovenverlichting	2 led-spots
Temperatuurregeling stoomoven min. in °C	40
Temperatuurregeling stoomoven max. in °C	100
Elektronisch gestuurd vermogen	•
Vermogensstanden magnetron in W	
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	450

DGM 7640

Stoomoven met magnetron

voor gezond koken en snel opwarmen met magnetron en menu koken.



EAN: 4002516421917 / Materiaalnummer: 11708730 /

Oud Materiaalnummer: 23764034BNE

Nishoogte in mm max.	452
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 455 x 569
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	455
Diepte in mm	569
Gewicht in kg	30,6
Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2
Verlichting vervangen	Service
Meegeleverde accessoires	
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen met gaatjes	2
Roestvrijstalen stoomovenpannen zonder gaatjes DGG 50 40	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen zonder gaatjes DGG 50 80	1
Bak- en braadrooster	1
Glazen schaal DMGS7 100 30	1
Ontkalkingstabletten	2
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


DGM 7640

Stoomoven met magnetron


voor gezond koken en snel opwarmen met magnetron en menu koken.




H7000 handle, glass, installation drawings




ESW7030, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




Screw joint DG DGM, installation drawing



DG DGM, installation drawing



side view DG DGM, installation drawings



installation DGM, installation drawing