

DGM 7640

Stoomoven met magnetron

voor gezond koken en snel opwarmen met magnetron en menu koken.



- Touchdisplay met benaderingssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfecte resultaten – DualSteam-stoomtechnologie
- Gelijmatige en snelle magnetronresultaten – Quick & Gentle
- Succes voor elk gerecht gegarandeerd – automatische programma's
- Kortere bereiding dankzij combinatie van stoom met magnetron

EAN: 4002516421924 / Materiaalnummer: 11708740 /
Oud Materiaalnummer: 23764044BNE

Model en design	
Stoomoven met magnetron	•
VitroLine	•
Kleur apparaat	Roestvrij staal met CleanSteel
Voordelen	
Quick & Gentle	•
Externe stoomopwekker	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding aan te passen	•
Warmhouden	•
Funcies	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Stomen	•
Quick Steam	•
Verwarmen	•
Magnetron	•
Eco-stomen	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	MTouch
MotionReact: licht aan bij benadering	•
MotionReact: display aan bij benadering	•
MotionReact: geluidssignaal stopt bij benadering	•
MotionReact: detectie van meubelfronten	•
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Popcorn-functie	•
Bereiden onafhankelijk van de hoeveelheid	•
Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd	•
Automatisch menu koken	•
Stoomreductie voor einde bereidingstijd	•
Meertonige geluidssignalen	•
Timerfuncties	•
Dagtijdweergave	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•

DGM 7640

Stoomoven met magnetron

voor gezond koken en snel opwarmen met magnetron en menu koken.



EAN: 4002516421924 / Materiaalnummer: 11708740 /
Oud Materiaalnummer: 23764044BNE

Quick-magnetron	•
Eigen programma's	•
Individuele instellingen	•
Naderingssensor MotionReact DG	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen ovenruimte met lijnstructuur	•
Externe stoomopwekker	•
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem	•
Onderhoudsprogramma's	•
Onderhoudsprogramma Inweken	•
Snelsluiting voor geleiderails	•
Uitneembare geleiderails	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechnologie en watertoevoer	
DualSteam	•
Uitneembaar waterreservoir met Push2Release-mechanisme	•
Waterreservoir inhoud in l	1,5
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Wasemkoeling	•
Toetsvergrendeling	•
Technische gegevens	
L-ovenruimte	•
Inhoud van de oven in l	40
Aantal niveaus	4
Draairichting deur	Onder
Ovenverlichting	2 led-spots
Temperatuurregeling stoomoven min. in °C	40
Temperatuurregeling stoomoven max. in °C	100
Elektronisch gestuurd vermogen	•
Vermogensstanden magnetron in W	
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	450
Nishoogte in mm max.	452
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	455
Diepte in mm	569

DGM 7640

Stoomoven met magnetron

voor gezond koken en snel opwarmen met magnetron en menu koken.



EAN: 4002516421924 / Materiaalnummer: 11708740 /
Oud Materiaalnummer: 23764044BNE

Gewicht in kg	30,6
Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50
Aantal fasen	1
Zekering in A	16
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2
Lengte watertoevoerslang in m	2,0
Verlichting vervangen	Klantenservice
Bijbehorende accessoires	
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen met gaatjes	2
Roestvrijstalen stoomovenpannen zonder gaatjes, hoogte 40 mm	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen zonder gaatjes, hoogte 80 mm	1
Bak- en braadrooster	1
Glazen schaal	1
Ontkalkingstabletten	2
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,