

DGM 7845

Stoomoven met magnetron en verswateraansluiting
voor gezond koken en snel opwarmen met magnetron, menu koken + M Touch.



- Groot touchdisplay met benaderingssensor – M Touch + MotionReact
- Perfecte resultaten – DualSteam-stoomtechnologie
- Gelijkmatische en snelle magnetronresultaten – Quick & Gentle
- Succes voor elk gerecht gegarandeerd – automatische programma's
- Kortere bereiding dankzij combinatie van stoom met magnetron

EAN: 4002516419785 / Materiaalnummer: 11709110 /
Oud Materiaalnummer: 23784544BNE

Model en design	
Kleur	Roestvrij staal met CleanSteel
PureLine	•
Voordelen	
Quick & Gentle	•
Externe stoomopwekker	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding aan te passen	•
Warmhouden	•
Funcities	
Stomen	•
Magnetron	•
Quick Steam	•
Eco-stomen	•
Ontdooien	•
Verwarmen	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch
Naderingssensor MotionReact	•
MotionReact: licht aan bij benadering	•
MotionReact: display aan bij benadering	•
MotionReact: geluidssignaal stopt bij benadering	•
MotionReact: detectie van meubelfronten	•
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Popcorn-functie	•
Bereiden onafhankelijk van de hoeveelheid	•
Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd	•
Automatisch menu koken	•
Stoomreductie voor einde bereidingstijd	•
Meertonige geluidssignalen	•
Dagtijdweergave	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•

DGM 7845

Stoomoven met magnetron en verswateraansluiting

voor gezond koken en snel opwarmen met magnetron, menu koken + M Touch.



EAN: 4002516419785 / Materiaalnummer: 11709110 /

Oud Materiaalnummer: 23784544BNE

Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Quick-magnetron	•
Eigen programma's	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Roestvrijstalen ovenruimte met lijnstructuur	•
Externe stoomopwekker	•
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem	•
Onderhoudsprogramma Inweken	•
Snelsluiting voor geleiderails	•
Uitneembare geleiderails	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
Uitneembaar waterreservoir met Push2Release-mechanisme	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Wasemkoeling	•
Toetsvergrendeling	•
Technische gegevens	
L-ovenruimte	•
Inhoud van de oven in l	40
Aantal niveaus	4
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 455 x 569
Draairichting deur	Onder
Ovenverlichting	2 led-spots
Temperatuurregeling stoomoven min. in °C	40
Temperatuurregeling stoomoven max. in °C	100
Elektronisch gestuurd vermogen	•
Vermogensstanden magnetron in W	
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	450
Nishoogte in mm max.	452
Nisdiepte in mm	550

DGM 7845

Stoomoven met magnetron en verswateraansluiting

voor gezond koken en snel opwarmen met magnetron, menu koken + M Touch.



EAN: 4002516419785 / Materiaalnummer: 11709110 /

Oud Materiaalnummer: 23784544BNE

Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 455 x 569
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	455
Diepte in mm	569
Gewicht in kg	30,6
Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2
Lengte watertoevoerslang in m	2,0
Verlichting vervangen	Service

Meegeleverde accessoires

Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen met gaatjes	2
Roestvrijstalen stoomovenpannen zonder gaatjes DGG 50 40	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen zonder gaatjes DGG 50 80	1
Bak- en braadrooster	1
Glazen schaal DMGS7 100 30	1
Ontkalkingstabletten	2

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
 [?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
 [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]