

## PDR 514 COP [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd met tijdsturing M Select COP, speciaal voor zelfbedieningstoepassingen.



- Trommelvolume 250.00 l, belading 10.0 kg – 14.0 kg
- Unieke wasbescherming: SoftCare-trommel
- Hoogste energie-efficiëntie door Air Recycling
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en wifi

EAN: 4002516408611 / Materiaalnummer: 11717780 / Oud Materiaalnummer: 52514005EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading bij een vulverhouding van 1:25	10,0
Belading bij een vulverhouding van 1:18	14,0
Trommelvolume in l	250,00
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	520
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	links
Draairichting kan gewijzigd worden	•
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor waserette	•
Geschikt voor woningbouw en tehuizen	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	13,00
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,53
Programmaduur in min.	24
Levensduur in droogcycli	40000
Besturing	
Soort besturing	M Select benchmark
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Tijdgestuurd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50/60HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	13,50
Totale aansluitwaarde in kW	14,10
Zekering in A	25
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 60HZ
Vermogen in kW	27,00
Totale aansluitwaarde in kW	28,20
Zekering in A	50
Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1400
Buitenmaat, nettobreedte in mm	906
Buitenmaat, nettodiepte in mm	852
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1526
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	938
Nettogewicht in kg	160,4
Brutogewicht in kg	172
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	1779

## PDR 514 COP [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd met tijdsturing M Select COP, speciaal voor zelfbedieningstoepassingen.



EAN: 4002516408611 / Materiaalnummer: 11717780 / Oud Materiaalnummer: 52514005EU

Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	51 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	3,90
Uitvoering	
Intelligent reverserende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Groot pluizenfilter	•
Softlift-ribben	•
AirRecycling	•
Communicatieschacht	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Wifi-droger	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
DVGW-gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•