

PDR 522 TOP [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd met eenvoudig te bedienen tijdsturing M Select TOP.



- Trommelvolume 400.00 l, belading 16.0 kg – 22.0 kg
- Unieke wasbescherming: SoftCare-trommel
- Hoogste energie-efficiëntie door Air Recycling
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en wifi

EAN: 4002516408703 / Materiaalnummer: 11717880 / Oud Materiaalnummer: 52522001EU

| Model en uitvoering | |
|---|----------------------------|
| Model | Voorlader |
| Serie | Performance |
| Front | IJzergrijs |
| Kleur bedieningspaneel | Roestvrij staal |
| Belading bij een vulverhouding van 1:25 | 16,0 |
| Belading bij een vulverhouding van 1:18 | 22,0 |
| Trommelvolume in l | 400,00 |
| Droogstelsysteem | Luchtafvoer |
| Deuropening [Ø] in mm | 520 |
| Openingshoek deur in graden | 180 |
| Draairichting deur | links |
| Draairichting kan gewijzigd worden | • |
| SoftCare-trommel van roestvrij staal | Ja |
| Toepassing | |
| Geschikt voor hotels en restaurants | • |
| Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen | • |
| Geschikt voor woningbouw en tehuizen | • |
| Geschikt voor textielreiniging | • |
| Geschikt voor wasserijen | • |
| Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen | • |
| Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang | • |
| Geschikt voor ziekenhuizen | • |
| Geschikt voor sportverenigingen | • |
| Geschikt voor beauty, wellness en fitness | • |
| Geschikt voor recreatie- en vakantieparken | • |
| Geschikt voor instellingen | • |
| Capaciteitsgegevens | |
| Maximale verdampingscapaciteit in l/uur | 22,10 |
| Specifiek energieverbruik in kWh/kg | 0,52 |
| Programmaduur in min. | 24 |
| Levensduur in droogcycli | 40000 |
| Besturing | |
| Soort besturing | M Select benchmark |
| Programmeerbaarheid | Vooraf ingesteld Parameter |
| Programmabesturing | Tijdgestuurd |
| Maximale voorprogrammering in uren | 24 |
| Resttijdindicatie | • |
| Paneel met eenvoudige symbolen | • |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Verwarmingsoort | Elektrisch |
| Elektrische aansluiting | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Vermogen elektrische verwarming in kW | 22,50 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 23,50 |
| Zekering in A | 50 |
| Mogelijke spanningsvariant 1 | |
| Elektrische aansluiting | 3N AC 400V 60HZ |
| Vermogen in kW | 27,00 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 28,20 |
| Zekering in A | 50 |

PDR 522 TOP [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd met eenvoudig te bedienen tijdsturing M Select TOP.



EAN: 4002516408703 / Materiaalnummer: 11717880 / Oud Materiaalnummer: 52522001EU

| Afmetingen en gewicht droger | |
|---|--------------------|
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 1400 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 906 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 1162 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 1526 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 1090 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 1254 |
| Nettogewicht in kg | 198,9 |
| Brutogewicht in kg | 213 |
| Maximale vloerbelasting in N/m ² | 2275 |
| Emissiewaarden | |
| Geluidsemissieniveau op werkplek | 62 dB(A) re 20 µPa |
| Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur | 2,60 |
| Uitvoering | |
| Intelligent reverserende trommel | • |
| Axiale luchtgeleiding | • |
| Groot pluizenfilter | • |
| Softlift-ribben | • |
| AirRecycling | • |
| Communicatieschacht | • |
| Noodschakelaar | • |
| Niet van het apparaat afhankelijke accessoires | • |
| Aansluitmogelijkheden | |
| Betaalsysteem (optie) | • |
| Optische interface voor servicetoegang | • |
| Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie) | • |
| Wifi-droger | • |
| Connector Box | • |
| LAN-module (optie) | • |
| Normen, keur- en kenmerken | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| Bescherming tegen opspattend water IP x4 | • |
| DVGW-gas | • |
| WEEE | • |
| UKCA | • |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG | • |