

## PDR 518 ROP [G]

Professional-luchtafvoerdroger, met gas verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



- Trommelvolume 325.00 l, belading 13.0 kg – 18.0 kg
- Unieke wasbescherming: SoftCare-trommel
- Hoogste energie-efficiëntie door Air Recycling
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en wifi

EAN: 4002516408758 / Materiaalnummer: 11717930 / Oud Materiaalnummer: 52518012EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading bij een vulverhouding van 1:25	13,0
Belading bij een vulverhouding van 1:18	18,0
Trommelvolume in l	325,00
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	520
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	links
Draairichting kan gewijzigd worden	•
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor woningbouw en tehuizen	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor recreatie- en vakantieparken	•
Geschikt voor instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	16,50
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,56
Programmaduur in min.	26
Levensduur in droogcycli	40000
Besturing	
Soort besturing	M Select benchmark
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Gas
Elektrische aansluiting	1N AC 230V 50HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	0,00
Vermogen gasverwarming in kW	18,00
Totale aansluitwaarde in kW	0,60
Zekering in A	10
Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1400

## PDR 518 ROP [G]

Professional-luchtafvoerdroger, met gas verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



EAN: 4002516408758 / Materiaalnummer: 11717930 / Oud Materiaalnummer: 52518012EU

Buitenmaat, nettobreedte in mm	906
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1035
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1526
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1125
Nettogewicht in kg	179,5
Brutogewicht in kg	193
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	2026
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op werkplek	50 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	4,50
<b>Uitvoering</b>	
Intelligent reverserende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Groot pluizenfilter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
AirRecycling	•
Communicatieschacht	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Wifi-droger	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
DVGW-gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•