

## PDR 522 ROP [G]

Professional-luchtafvoerdroger, met gas verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



- Trommelvolume 400.00 l, belading 16.0 kg – 22.0 kg
- Unieke wasbescherming: SoftCare-trommel
- Hoogste energie-efficiëntie door Air Recycling
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en wifi

EAN: 4002516408789 / Materiaalnummer: 11717960 / Oud Materiaalnummer: 52522006EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading bij een vulverhouding van 1:25	16,0
Belading bij een vulverhouding van 1:18	22,0
Trommelvolume in l	400,00
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	520
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	links
Draairichting kan gewijzigd worden	•
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor woningbouw en tehuizen	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor recreatie- en vakantieparken	•
Geschikt voor instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	21,10
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,55
Programmaduur in min.	25
Levensduur in droogcycli	40000
Besturing	
Soort besturing	M Select benchmark
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Gas
Elektrische aansluiting	1N AC 230V 50HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	0,00
Vermogen gasverwarming in kW	21,50
Totale aansluitwaarde in kW	1,00
Zekering in A	10
Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1400

## PDR 522 ROP [G]

Professional-luchtafvoerdroger, met gas verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



EAN: 4002516408789 / Materiaalnummer: 11717960 / Oud Materiaalnummer: 52522006EU

Buitenmaat, nettobreedte in mm	906
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1162
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1526
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1254
Nettogewicht in kg	203,9
Brutogewicht in kg	218
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	2324
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op werkplek	62 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	2,60
<b>Uitvoering</b>	
Intelligent reverserende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Groot pluizenfilter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
AirRecycling	•
Communicatieschacht	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Wifi-droger	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
<b>Capaciteiten</b>	
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	364
Paardendekens zomer [aantal]	3
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
DVGW-gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•