

## PDR 522 ROP [HW]

Professional-luchtafvoerdroger, met heet water verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



- Unieke wasbescherming: SoftCare-trommel
- Trommelvolume 400.00 l, belading 29 (13.0) lb (kg) kg – 16.0 kg
- Hoogste energie-efficiëntie door Air Recycling
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en wifi

EAN: 4002516409113 / Materiaalnummer: 11718210 / Oud Materiaalnummer: 52522011EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading bij een vulverhouding van 1:32	29 (13,0) lb (kg)
Belading bij een vulverhouding van 1:25	16,0
Trommelvolume in l	400,00
Droogstelsel	Heet water
Deuropening [Ø] in mm	520
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	links
Draairichting kan gewijzigd worden	•
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor recreatie- en vakantieparken	•
Geschikt voor instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,56
Programmaduur in min.	60
Levensduur in droogcycli	40000
Besturing	
Soort besturing	M Select benchmark
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Heet water
Elektrische aansluiting	1N AC 230V 50/60HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	0,00
Vermogen heet water in kW	9,80
Totale aansluitwaarde in kW	1,00
Zekering in A	10
Maximum aanvoertemperatuur water in °C	90
Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1400
Buitenmaat, nettobreedte in mm	906
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1162

## PDR 522 ROP [HW]

Professional-luchtafvoerdroger, met heet water verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



EAN: 4002516409113 / Materiaalnummer: 11718210 / Oud Materiaalnummer: 52522011EU

Buitenmaat, brutohoogte in mm	1526
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1254
Nettogewicht in kg	231,9
Brutogewicht in kg	246
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	2600
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op werkplek	62 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	2,60
<b>Uitvoering</b>	
Intelligent reverseerende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Groot pluizenfilter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
AirRecycling	•
Communicatieschacht	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Wifi-droger	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
<b>Capaciteiten</b>	
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	364
Paardendekens zomer [aantal]	3
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•