

PDR 544 ROP [HW]

Professional-luchtafvoerdroger, met heet water verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



- Trommelvolume 800.00 l, belading 53 (24.0) lb (kg) – 32.0 kg
- Unieke wasbescherming: SoftCare-trommel
- Hoogste energie-efficiëntie door Air Recycling
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en wifi

EAN: 4002516409274 / Materiaalnummer: 11718370 / Oud Materiaalnummer: 52544006EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading bij een vulverhouding van 1:32	53 (24,0) lb (kg)
Belading bij een vulverhouding van 1:25	32,0
Trommelvolume in l	800,00
Droogstelsel	Heet water
Deuropening [Ø] in mm	520
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	links
Draairichting kan gewijzigd worden	•
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor recreatie- en vakantieparken	•
Geschikt voor instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,56
Programmaduur in min.	62
Levensduur in droogcycli	40000
Besturing	
Soort besturing	M Select benchmark
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Heet water
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50/60HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	0,00
Vermogen heet water in kW	12,50
Totale aansluitwaarde in kW	1,70
Zekering in A	10
Maximum aanvoertemperatuur water in °C	90
Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1640
Buitenmaat, nettobreedte in mm	1206
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1385
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1766

PDR 544 ROP [HW]

Professional-luchtafvoerdroger, met heet water verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



EAN: 4002516409274 / Materiaalnummer: 11718370 / Oud Materiaalnummer: 52544006EU

Buitenmaat, brutobreedte in mm	1390
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1474
Nettogewicht in kg	326,3
Brutogewicht in kg	344
Maximale vloerbelasting in N/m ²	3848
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	63 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	4,00
Uitvoering	
Intelligent reverserende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Groot pluizenfilter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
AirRecycling	•
Communicatieschacht	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Wifi-droger	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•