

## PDR 544 ROP [G]

Professional-luchtafvoerdroger, met gas verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



- Trommelvolume 800.00 l, belading 32.0 kg – 44.0 kg
- Unieke wasbescherming: SoftCare-trommel
- Hoogste energie-efficiëntie door Air Recycling
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Kan worden verbonden met een netwerk via LAN en wifi

EAN: 4002516409328 / Materiaalnummer: 11718450 / Oud Materiaalnummer: 52544003EU

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading bij een vulverhouding van 1:25	32,0
Belading bij een vulverhouding van 1:18	44,0
Trommelvolume in l	800,00
Droogstelsysteem	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	520
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	links
Draairichting kan gewijzigd worden	•
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor recreatie- en vakantieparken	•
Geschikt voor instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	34,30
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,53
Programmaduur in min.	30
Levensduur in droogcycli	40000
Besturing	
Soort besturing	M Select benchmark
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingstype	Gas
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	0,00
Vermogen gasverwarming in kW	36,00
Totale aansluitwaarde in kW	1,70
Zekering in A	10
Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1640
Buitenmaat, nettobreedte in mm	1206
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1385

## PDR 544 ROP [G]

Professional-luchtafvoerdroger, met gas verwarmd met restvochtsturing M Select ROP voor perfecte droogresultaten.



EAN: 4002516409328 / Materiaalnummer: 11718450 / Oud Materiaalnummer: 52544003EU

Buitenmaat, brutohoogte in mm	1766
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1390
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1474
Nettogewicht in kg	295,3
Brutogewicht in kg	313
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	3544
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op werkplek	61 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	4,00
<b>Uitvoering</b>	
Intelligent reverseerende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Groot pluizenfilter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
AirRecycling	•
Communicatieschacht	•
Noodschakelaar	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
Wifi-droger	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
DVGW-gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•